

**PHILIPS**

**WelcomeEye AddComfort** \_\_\_\_\_

DES 9500 DDE

7"-Zusatzmonitor mit großem Bildschirm,  
einfach zu bedienen und zu installieren



Dank seines ansprechenden Designs, seines ultraflachen 7" Farbbildschirms ist der Zusatzmonitor Philips WelcomeEye AddComfort ein überaus benutzerfreundliches Gerät. Dieser Monitor, der mit 2 Kabeln an den Hauptmonitor angeschlossen wird, ist aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Dank seiner ergonomischen und intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Ihre Besucher einfach und schnell überall in Ihrem Haus empfangen.



# + Produkt



- Einfache und schnelle Installation per Zweileiter-Technik zwischen den beiden Monitoren
- Monitoring-Funktion zur einfachen Überwachung Ihres Eingangs
- Interkommunikationsfunktion zwischen den Monitoren der gleichen Familie
- Doppelte Steuerung Schloss UND Tor
- Polarity-Protect-Funktion zum Schutz Ihrer Video-Türsprechanlage vor Verkabelungsfehlern

#### **Inhalt des Sets:**

- 1 7"-Farbmonitor
- 1 Wandhalterung für Monitor
- 1 Netzteil, kompatibel mit EU- oder UK-Buchse



# PHILIPS

# Technische Merkmale

		Optionales Zubehör
Garantie	2 Jahre	 <b>WelcomeEye AddComfort</b> 7"-Zusatzmonitor   <b>WelcomeEye AddCompact</b> Kompakter 4,3"-Zusatzmonitor   <b>WelcomeEye Outdoor</b> Zusätzliche Türsprechanlage   <b>WelcomeEye Cam</b> Zusatzkamera   <b>WelcomeEye Lock</b> Elektrischer Türöffner mit geringem Verbrauch   <b>WelcomeEye Power</b> Modulare Stromversorgung DIN-Schiene
Verkabelung	Zweileiter-Technik	
Maximaler Abstand	120 m (zwischen den beiden am weitesten entfernten Elementen der Installation)	
Steuerung	Türöffner UND Tor	
Klingel	6 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB	
Merkmale Bildschirm	Diagonale: 7" (18 cm) Auflösung: 800 x 480 Pixel Befestigung: an der Wand	
Einstellungen	Farbe + Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel	
Oberfläche	schwarzer Kunststoff und Aluminium	
Elektrische Eigenschaften	24 V DC/460 mA/11,1 W	
Elektrischer Anschluss	Steckernetzteil (oder optional Stromversorgung DIN-Schiene)	
Verwendung	innen	
Merkmale des Einzelprodukts	Maße: 142 (H) x 210 (L) x 15 (T) mm Gewicht: 0,50 kg	
Merkmale Set	Maße: 210 (H) x 150 (L) x 82 (T) mm Gewicht: 0,82 kg	
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH	

