


PHILIPS

WelcomeEye AddCompact DES 9300 DDE

Kompakter 4,3"-Zusatzmonitor, einfach zu bedienen und zu installieren



Dank seines ansprechenden Designs, seines ultraflachen und kompakten 4,3" Farbbildschirms ist der Zusatzmonitor Philips WelcomeEye AddCompact ein überaus benutzerfreundliches Gerät. Dieser Monitor, der mit 2 Kabeln an den Hauptmonitor angeschlossen wird, ist aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Dank seiner ergonomischen und intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Ihre Besucher einfach und schnell überall in Ihrem Haus empfangen.



+ Produkt



- Einfache und schnelle Installation per Zweileiter-Technik zwischen den beiden Monitoren
- Monitoring-Funktion zur einfachen Überwachung Ihres Eingangs
- Interkommunikationsfunktion zwischen den Monitoren der gleichen Familie
- Doppelte Steuerung Schloss UND Tor
- Polarity-Protect-Funktion zum Schutz Ihrer Video-Türsprechanlage vor Verkabelungsfehlern

Inhalt des Sets:

- 1 4,3"-Farbmonitor
- 1 Wandhalterung für Monitor
- 1 Netzteil, kompatibel mit EU- oder UK-Buchse



PHILIPS

Technische Merkmale

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| | | Optionales Zubehör |
| Garantie | 2 Jahre |  WelcomeEye AddComfort 7"-Zusatzmonitor  WelcomeEye AddCompact Kompakter 4,3"-Zusatzmonitor  WelcomeEye Outdoor Zusätzliche Türsprechanlage  WelcomeEye Cam Zusatzkamera  WelcomeEye Lock Elektrischer Türöffner mit geringem Verbrauch  WelcomeEye Power Modulare Stromversorgung DIN-Schiene |
| Verkabelung | Zweileiter-Technik | |
| Maximaler Abstand | 120 m (zwischen den beiden am weitesten entfernten Elementen der Installation) | |
| Steuerung | Türöffner UND Tor | |
| Klingel | 6 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB | |
| Merkmale Bildschirm | Diagonale: 4,3" (11 cm) Auflösung: 480 x 272 Pixel Befestigung: an der Wand | |
| Einstellungen | Farbe + Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel | |
| Oberfläche | schwarzer Kunststoff und Aluminium | |
| Elektrische Eigenschaften | 24V DC/400 mA/9,6 W | |
| Elektrischer Anschluss | Steckernetzteil (oder optional Stromversorgung DIN-Schiene) | |
| Verwendung | innen | |
| Merkmale des Einzelprodukts | Abmessungen Monitor: 116 (H) x 146 (L) x 16 (T) mm Gewicht: 0,43 kg | |
| Merkmale Set | Maße: 210 (H) x 150 (L) x 93 (T) mm Gewicht: 0,74 kg | |
| Norm und Zertifizierung | CE, RoHS, REACH | |

