

JOY-VIEW 13

Tragbarer 13.3" USB-C Monitor mit Touchscreen



Egal ob Webinhalte oder Spiele, Notebook, Smartphone oder Spielekonsole, der Joy-View ist ein Display für jede Gelegenheit.

Der Joy-View wurde für das USB-Type-C Interface entwickelt und verfügt, neben seiner Full-HD-Auflösung, über einen hochwertigen Touchscreen. Viele weitere Geräte, wie Spielekonsolen, werden über einen zusätzlichen Mini-HDMI-Anschluss unterstützt.

Durch das beiliegende Smart Case ist der Joy-View nicht nur bei jedem Transport geschützt. Durch seine Stellfunktion sorgt das Case außerdem für einen sicheren, aufrechten Stand. So sind Sie mit dem Joy-View für jeden Einsatz gewappnet.

HAUPTMERKMALE

Abmessungen	313 x 198 x 10mm
Gewicht (Display)	700g
Gewicht (Smart Case)	350g

Lieferumfang

Joy-View 13 Display, Smart Case, 1.5m HDMI zu miniHDMI Kabel, 1m TypeC zu TypeC Kabel, 1m USB-A zu USB-C Kabel, Stromadapter, HDMI zu mini HDMI Adapter, Reinigungstuch

DISPLAY MERKMALE

Auflösung	1920 x 1080
Bildschirmgröße	13.3"
Bildwiederholungsrate	60Hz
Kontrast	800:1
Helligkeit	300nit
Bildschirmtyp	TFT IPS LCD
Hintergrundbeleuchtung	LED Backlight

Farbraum 16.7M, NTSC 72%, sRGB bis zu 100%

Lautsprecher Doppellautsprecher 8Ω2W

Blickwinkel 178°

Seitenverhältnis 16:9

Stromversorgung 5-20V oder Type-C USB 3.0

Eingänge Mini HDMI, Type-C, Spannungseingang

Ausgänge 3.5mm Klinkenstecker



UNTERSTÜTZTE USB-C GERÄTE

Spielekonsolen

Nintendo Switch Tablet

Huawei

Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20, Mate 20 RS, P20 Pro, P20, P30, P30 Pro, MateBook 13, MateBook X Pro, MateBook X, MateBook E

Samsung

Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy Tab S4, Galaxy Tab A, Galaxy Book2, Galaxy Tab S3, Galaxy Book, Notebook 9 Pro, Notebook 7 Spin, Notebook 9, Notebook Flash

Apple

iPad Pro (2018), MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iMac Pro

Microsoft

Surface Book 2

Asus

VivoBook Flip, ROG STRIX Hero Edition, ROG Zephyrus M GM501GS, ROG STRIX Scar Edition, ZenBook Pro 15, ZenBook S, ROG STRIX, ROG STRIX GL503VD-UH73

Dell

XPS9380, XPS 13 9370, Inspiron 13, Inspiron 15, Alienware 17, Alienware 15 R4, Latitude 5590, G3 17, Inspiron 7777

HP

Pavilion x360, ENVY x360, Pavilion 15-CC610MS, ENVY x2, Pavillion 15-CX0051MS, ENVY x2 Detachable 12-E068MS, ENVY Notebook 17-U193MS, Pavilion Gaming Desktop 790-0021, Pavilion 24-XA0031

Lenovo

Legion Y7000, Miix 630,
Flex 14 81EM000LUS,
Flex 14 81EM000KUS,
Flex 5 81CA0013US,
Ideapad 720S, Flex 5
81CA0016US, Ideacentre
730S

WEITERE INFORMATIONEN

Betriebstemperatur

0 - 50°C

Gehäuse

Aluminumlegierung

Artikelnummer

JT-View13

EAN

4250236818887

Zolltarifnummer

8473302000