

## WD 1 COMPACT BATTERY SET

Unabhängig und vielseitig: der kompakte, kabellose Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery Set der 18 V Battery Power Akku-Plattform inkl. Zubehör für die Autoinnenreinigung.



Bestell-Nr.

1.198-301.0

- 7-l-Kunststoffbehälter, Blasfunktion, Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
- 18-V-Akkuplattform, 10 min Laufzeit, 1,2-m-Schlauch
- 18-V-Akku, Ladegerät, Fugendüse, Polsterdüse, Patronenfilter, Papierfilterbeutel

### Technische Daten

|                                    |        |                                 |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|
| EAN-Code                           |        | 4054278353050                   |
| Akku-Gerät                         |        | 1                               |
| Akkuplattform                      |        | 18-V-Akkuplattform              |
| Nennleistungsaufnahme              | W      | 250                             |
| Saugleistung                       | W      | 60                              |
| Vakuum                             | mbar   | max. 85                         |
| Luftmenge                          | l/s    | max. 22                         |
| Behältergröße                      | l      | 7                               |
| Behältermaterial                   |        | Kunststoff                      |
| Farbe Komponente                   |        | Gerätekopf gelb / Behälter gelb |
| Nennweite Zubehör                  | mm     | 35                              |
| Akkutyp                            |        | Lithium-Ionen-Wechselakku       |
| Spannung                           | V      | 18                              |
| Kapazität                          | Ah     | 2,5                             |
| Laufzeit je Akkuladung             | min    | ca. 10 (2,5 Ah)                 |
| Akkuladezeit mit Standardladegerät | min    | 300                             |
| Ladestrom                          | A      | 0,5                             |
| Netzanschluss Ladegerät            | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60             |
| Schalldruckpegel                   | dB(A)  | 64                              |
| Farbe                              |        | gelb                            |
| Gewicht ohne Zubehör               | kg     | 3,1                             |
| Gewicht inkl. Verpackung           | kg     | 5,8                             |
| Abmessungen (L × B × H)            | mm     | 386 × 279 × 312                 |

### Ausstattung

|                              |       |                                                |
|------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| Variante                     |       | Akku und Ladegerät inbegriffen                 |
| Akku                         |       | 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)     |
| Ladegerät                    |       | 18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück) |
| Intelligentes Display        |       | im Akku integriert                             |
| Länge Saugschlauch           | m     | 1,2                                            |
| Material Saugschlauch        |       | Kunststoff                                     |
| Patronenfilter               |       | zweiteilig                                     |
| Fugendüse                    |       | ■                                              |
| Polsterdüse                  |       | ■                                              |
| Papierfilterbeutel           | Stück | 1                                              |
| Blasfunktion                 |       | ■                                              |
| Zubehöraufbewahrung am Gerät |       | ■                                              |

■ im Lieferumfang enthalten.



## 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.



## Kompaktes, tragbares Design

- Individuell und flexibel einsetzbar.
- Bequemer Transport.



## Spezieller Patronenfilter

- Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.

## ZUBEHÖR VON WD 1 COMPACT BATTERY SET 1.198-301.0



|                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |   |
|--------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>AKKUS</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Battery Power 18/25                  | 1  | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | ■ |
| Battery Power 18/50                  | 2  | 2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| <b>LADEGERÄTE</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V  | 3  | 2.445-032.0 | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.                           | □ |
| <b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Starter Kit Battery Power 18/25      | 4  | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.                  | □ |
| Starter Kit Battery Power 18/50      | 5  | 2.445-063.0 | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.                          | □ |
| <b>SAUGER</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Filter</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Einteiliger Patronenfilter KFI 3310  | 6  | 2.863-303.0 | Patronenfilter für das Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie von Flüssigkeiten ohne Filterwechsel. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.                                | □ |
| Vliesfilterbeutel KFI 117            | 7  | 2.863-325.0 | Konzipiert für den Akku-Nass-/Trockensauger WD 1 Compact Battery: der 3-lagige Vliesfilterbeutel für lang anhaltende Saugkraft und hohen Staubreückhalt.                                                       | □ |
| <b>Zubehörsets</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Autoinnenreinigungsset               | 8  | 2.863-304.0 | Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.                                           | □ |
| Haushaltssset                        | 9  | 2.863-356.0 | Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.                                                        | □ |
| Blasadapterset                       | 10 | 2.863-373.0 | Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.                                          | □ |
| Saugpinselset                        | 11 | 2.863-221.0 | Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.                            | □ |
| Absaugset für Elektrowerkzeuge       | 12 | 2.863-112.0 | Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.                         | □ |
| <b>Düsen</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                |   |
| Extra lange Fugendüse                | 13 | 2.863-306.0 | Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.                     | □ |
| Autodüse                             | 14 | 2.863-316.0 | Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.                                                             | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON WD 1 COMPACT BATTERY SET 1.198-301.0



|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SAUGER</b>                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Düsen</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flexible Fugendüse                                               | 15 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Polsterdüse für Tierhaare                                        | 16 | 2.863-375.0 | Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.       | <input type="checkbox"/> |
| Polsterdüse                                                      | 17 | 2.863-398.0 | Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase | 18 | 2.863-000.0 | Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spezialanwendungen</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Bohrstaubfänger                                                  | 19 | 2.863-234.0 | Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.      | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungssaugrohr                                            | 20 | 2.863-308.0 | Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>AKKUS</b>                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Battery Power+ 18/30                                             | 21 | 2.445-042.0 | Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Autoglasreiniger RM 650                                          | 22 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.     | <input type="radio"/>    |
| Innenraumreiniger RM 651                                         | 23 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.    | <input type="radio"/>    |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652                                  | 24 | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.               | <input type="radio"/>    |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.    ☐ Reinigungsmittel.