

Exzentrerschleifer

BO5041J

300 W • 125 mm

Einstellbarer Vordergriff für zusätzlichen Komfort

Ein Exzentrerschleifer mit einem sich um 360 Grad drehbarem Vordergriff für verbesserten Komfort. Papiersack zur Staubabsaugung. Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung. Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett. Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe.



Technische Details

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000-12.000 min ⁻¹
Durchmesser Schleifscheibe	Ø 125 mm
Schleifpapier (Klett)	123 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	3,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	218 x 123 x 153 mm

Spezifikationen

- Leichte 2-Hand-Maschine mit hoher Abtragleistung
- Mit elektronischer Drehzahlvorwahl
- Zum Schleifen, für Lackzwischenschliff und zum Polieren
- Mit Bremsring zum sanften Anlaufen des Schleiftellers und sofortigen Stillstand beim Abschalten
- Zusatzgriff um 300° drehbar
- Mit staubgeschützten Kugellagern
- Effektive Staubabsaugung mit leicht zu entleerendem Staubsack oder adapterloser Anschluss an Fremdabsaugung mit Makita-Absaugsystemen

EAN 0088381653428

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

Standard Zubehör

125779-3
Seitengriff kpl.

135246-0
Staubbox kpl.

821550-0
MAKPAC Gr. 2

Optionales Zubehör

125779-3
Seitengriff kpl.

135246-0
Staubbox kpl.

168557-8
Filter

194746-9
Staubsack Papier

821550-0
MAKPAC Gr. 2

P-43533
Schleifpap. Kl. 125mm K40

P-43549
Schleifpap. Kl. 125mm K60

P-43555
Schleifpap. Kl. 125mm K80

P-43561
Schleifpap. Kl. 125mm K100

P-43577
Schleifpap. Kl. 125mm K120

P-43583
Schleifpap. Kl. 125mm K180

P-43599
Schleifpap. Kl. 125mm K240

P-43614
Schleifpap. Kl.125 K400 10St.

P-43620
Schleifpap.Kl.125 K40 50St.

P-43636
Schleifpap.Kl.125 K60 50St.

P-43642
Schleifpap.Kl.125 K80 50St.

P-43658
Schleifpap.Kl.125 K100 50St.

P-43664
Schleifpap.Kl.125 K120 50St.

P-43670
Schleifpap.Kl.125 K180 50St.

P-43686
Schleifpap.Kl.125 K240 50St.

P-43692
Schleifpap.Kl.125 K320 50St.

P-43701
Schleifpap.Kl.125 K400 50St.

Weiteres Zubehör

