

Staubsauger

VC2012L

1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

Solider Nass-/Trockensauger für Reinigungsarbeiten oder als Fremdabsaugung bei Maschinen

Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen. Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten. Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 20 l Stahltank. Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1000 W
Luftvolumen	3,6 m³/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Schlauchlänge	3,5 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Behältervolumen max.	20 L
Manuelle Filterreinigung	✓
Produktabmessung (L x B x H)	375 x 390 x 505 mm
Staubklasse	L
Max. Anschlusswert Gerätesteckdose	2600 W
Behältervolumen Staub max.	15 L
Kapazität Flüssigkeiten	12 L
Gewicht ohne Kabel	8,5 kg
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schalldruckpegel (L _{pA})	72 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²
Schutzart (IP Code)	IP24

Spezifikationen

- Hohe Wendigkeit und leichte Mobilität durch kompakten Edelstahlbehälter
- Mit Push und Clean Filterreinigungssystem
- Für Stäube Staubklasse L nach Euronorm
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Die automatische Start/Stop-Funktion aktiviert die Maschine, wenn ein angeschlossenes Elektrowerkzeug verwendet wird

EAN 0088381684767

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

P-70219
Filterelement



P-72899
Staubbeutel Vlies



P-81739
Saugschlauch statisch



P-81745
Werkzeugmuffe mit Regulierung



P-81789
Bodendüse Nass/Trocken



W000014295
Universaldüse



W107409979
Rohrhalter



W107409980
Zubehörbox



W107418661
Werkzeugmuffe 22 Regulierung



W107418680
Adapter



W29541
Fugendüse 200mm



Optionales Zubehör

192349-3
Absaugadapter



195548-6
Absaugadapter 22-38



P-70219
Filterelement



P-70297
Entsorgungssack Kunststoff



P-70328
Bürsten-Set Standard



P-70384
Werkzeugmuffe 36 Quicksystem



P-70390
Muffe Drehbar 50/36mm



P-70465
Boden- und Teppichdüse



P-72899
Staubbeutel Vlies



P-72942
Saugrohrset gerade 2-tlg.



P-81739
Saugschlauch statisch



P-81745
Werkzeugmuffe mit Regulierung



P-81789
Bodendüse Nass/Trocken



W000014295
Universaldüse



W107409979
Rohrhalter



W107409980
Zubehörbox



W107418661
Werkzeugmuffe 22 Regulierung



W107418680
Adapter



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

