

# Cololight

## Smart Home RGB LED Lichtsystem mit erweiterbaren Modulen zum Selbstgestalten

Jetzt spielend leicht per Smartphone-App zum eigenen Lichtdesigner werden und für ein angenehmes Ambiente sorgen.

Egal ob als entspannendes Stimmungslicht im Wohnzimmer, aufregende Party-Beleuchtung an der Bar oder als bunte Gaming-Beleuchtung neben dem PC – die abwechslungsreiche Beleuchtung ist bei nahezu jedem Einsatzzweck ein echter Hingucker.

Durch das innovative Stecksystem im Baustein-Prinzip sind Sie völlig frei in der Gestaltung. Egal ob kleine Figuren, Zeichen oder einfach eine große Fläche mit mehr als 100 Modulen – Sie haben es selbst in der Hand und können die Module jederzeit wieder unterschiedlich zusammenstecken.



Ruhige einfache Farbtöne, spannende Farbwechsel, aufregende Spezialeffekte oder sogar ganze Farb-Motive wie ein Weihnachtsbaum, eine Sanduhr, oder ein passend zur Musik tanzender Regenbogen – mit der App-Steuerung haben Sie unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten aber auch viele vorgefertigte Szenen als Alternative.

Cololight lässt sich ganz einfach in Ihr bestehendes WLAN-Netzwerk integrieren und kann dann auch mit dem Smartphone von unterwegs oder per Sprachsteuerung durch Amazon Alexa oder Google Home bedient werden. Alternativ kann die Leuchte auch per Tastendruck auf dem Touch-Button des Moduls, ohne WLAN- und Smartphone-Verbindung, gesteuert werden.

Die kostenlose Cololight Smart Home App ist für Android sowie Apple iPhones erhältlich und wird kontinuierlich weiterentwickelt und im Funktionsumfang ergänzt.



# Cololight

## Technische Details

<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Verbindung</b>	WLAN (2.4 Ghz)
<b>Android App</b>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilifsmart.quantum&amp;hl=de">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilifsmart.quantum&amp;hl=de</a>
<b>iOS App</b>	<a href="https://itunes.apple.com/de/app/cololight/id1382501135?mt=8">https://itunes.apple.com/de/app/cololight/id1382501135?mt=8</a>
<b>Spannungsversorgung</b>	USB 5V
<b>Strombedarf pro Modul</b>	ca. 0.1A / 0.5W (je nach Helligkeit, Farbe)
<b>Empfohlene Modulanzahl pro USB-Netzteil</b>	5V USB Netzteil mit 1A: bis zu 10 Stück 5V USB Netzteil mit 2A: bis zu 20 Stück 5V USB Netzteil mit 3A: bis zu 30 Stück
<b>Unendlich erweiterbar:</b>	Ja – durch Verwendung zusätzlicher Hauptcontroller und USB-Netzteilen.
<b>Amazon Alexa kompatibel</b>	Ja – per Alexa Skill unter <a href="http://bit.ly/Alexa_Cololight">http://bit.ly/Alexa_Cololight</a>
<b>Google Home kompatibel</b>	Ja – per Google Assistant Dienst
<b>Netzteil im Lieferumfang enthalten</b>	Nein
<b>Betriebstemperatur</b>	-5°C – 45°C
<b>Betriebsart</b>	Nur im Innenbereich – vor Feuchtigkeit schützen.
<b>Anzahl LEDs pro Modul</b>	19 Stück, einzeln steuerbar, RGB LED
<b>Größe Modul</b>	86 x 74.5 x 30.5 mm
<b>USB-Kabel-Länge</b>	100cm
<b>Einsatzzweck</b>	Nachtlicht, Partybeleuchtung, indirekte Stimmungsbeleuchtung, Wandbeleuchtung, uvm.
<b>Auch per Powerbank nutzbar</b>	Ja





## App-Funktionen

<b>Eigene Effekte</b>	Ja
<b>Eigene Szenen</b>	Ja
<b>Eigene Farben</b>	Ja
<b>App-Sprache</b>	Deutsch, Englisch
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ein/Aus per App</b>	Ja
<b>Sprachsteuerung</b>	Ja
<b>Timerfunktion</b>	Ja
<b>Steuerung per Cloud</b>	Ja – nach Benutzerregistrierung
<b>OTA Firmware Updates</b>	Ja
<b>Lichtsteuerung per Sound (Partybeleuchtung)</b>	Ja
<b>Gruppensteuerung</b>	Ja
<b>Steuerung mehrerer Geräte gleichzeitig</b>	Ja
<b>Regelmäßige Updates</b>	Ja







# Cololight

## Weitere Informationen

Artikelnr.	Artikelbez.	EAN		Inhalt	Zolltarifnr.
CL160	Cololight Base	4550551405144		1x Hauptcontroller 1x Modul 1x Sockel (Kunststoff)	94054039900
CL161	Cololight Extension	4550551405151		1x Modul 1x Verbindungsstück	94054039900
CL163	Cololight Starter Set	4550551405168		1x Hauptcontroller 3x Modul 2x Verbindungsstück 1x Sockel (Kunststoff)	94054039900
CL165	Cololight Stone Set Enhanced	4550551405182		1x Hauptcontroller 6x Modul 6x Verbindungsstück 1x Sockel (Stein)	94054039900

## Maße und Gewichte

Artikelnr.	Artikelmaße	in Verkaufsverpackung	in Versandkarton
CL160	Base  74.5x86x30.5mm per Modul  118g gesamt	177x78x60mm  271g	787x318x181mm 40 Stück  7.3kg
CL161	Extension  74.5x86x30.5mm per Modul  52g gesamt	90x78x60mm  76g	787x318x181mm 80 Stück  7.3kg
CL163	Starter Set  74.5x86x30.5mm per Modul  229g gesamt	190x130x93mm  398g	787x318x181 12 Stück  5.8kg
CL165	Stone Set  74.5x86x30.5mm per Modul  1.05kg gesamt	115x120x325mm  1.22kg	349x254x476mm 8 Stück  10kg