

# Laserliner

## ClimaData Box




Digitales Hygrometer zur Langzeitmessung von Umgebungstemperatur, Luftfeuchte und Taupunkt mit Auswertung am PC

Rev19W18



- **Langzeitmessung und Speicherung von:**  
Umgebungstemperatur  
Relative Luftfeuchte  
Taupunkt
- **Digitale Anzeige mit Min./Max.-Werten**
- **Alarm-Funktionen**
- **USB-Schnittstelle** zur Auswertung am PC
- Datenspeicher mit Datum/Uhrzeit
- Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
- Wandhalterung
- Diebstahlsicherung möglich



USB Anschluss

PC-Software

Diebstahlsicherung

Wandhalterung

TECHNISCHE DATEN	
<b>UMGEBUNGSTEMPERATUR</b> -40°C...70°C <b>GENAUIGKEIT</b> ±1°C (-10% rH...40% rH)	
<b>RELATIVE LUFTFEUCHTE</b> 0%rH...100%rH <b>GENAUIGKEIT</b> ±3%rH (40% rH...60% rH)	
<b>TAUPUNKTANZEIGE</b> -40°C...70°C <b>GENAUIGKEIT</b> ±2°C (40% rH...100% rH)	
<b>AUFLÖSUNG</b> 0,1% rH, 0,1 °C, 0,1 °F	
<b>SPEICHER</b> 49050 Einzelwerte	
<b>MESSINTERVALL</b> 1s...24h	
<b>SYSTEMVORAUSSETZUNGEN</b> Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, 32bit / 64bit	
<b>SOFTWARE</b> Englisch	
<b>STROMVERSORUNG</b> 1 x 3,6V ER14250 (1/2 AA)	
<b>BATTERIELAUFZEIT</b> 3 Monate (typisch, abhängig von Messintervall, Umgebungstemperatur und Einsatz Alarm-LED's)	
<b>ABMESSUNGEN</b> (B x H x T) 48 mm x 94 mm x 33 mm	
<b>GEWICHT</b> 136 g (inkl. Batterie und Wandhalterung)	



**ClimaData Box**  
inklusive Tragekoffer  
+ Software  
+ USB Kabel  
+ Wandhalterung  
+ Batterie

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
155 mm x 265 mm x 81 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
ClimaData Box	082.031A	4 021563 665006	5

