


PHILIPS

WelcomeEye Compact DES 9300 VDP

Einfach zu bedienende und zu installierende Video-Türsprechanlage mit 4,3"-Bildschirm



Mit ihrem ansprechenden Design und ultraflachem und kompaktem 4,3"-Farb-Bildschirm ist die Video-Türsprechanlage Philips WelcomeEye Compact ein äußerst benutzerfreundliches Produkt. Diese per Zweileiter-Technik mit ihrer straßenseitigen Türsprechanlage verbundene Video-Türsprechanlage wird aus Ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Ihre intuitive und ergonomische Bedienoberfläche ermöglicht Ihnen den Zugang zu ihren verschiedenen Funktionen: Besucher sehen und mit ihnen sprechen, eine Tür oder ein motorisiertes Tor öffnen,...



+ Produkt



- einfache und schnelle Installation per Zweileiter-Technik zwischen Türsprechanlage und Monitor
- sehr hohe Bildqualität und sehr großer Blickwinkel (100°)
- Monitoring-Funktion zur einfachen Überwachung Ihres Eingangs
- Interkommunikationsfunktion zwischen den Monitoren der gleichen Familie
- Zweifamilien-Plattform, erweiterbar auf bis zu drei Bildschirme, zwei Türsprechanlagen und eine Kamera pro Familie
- Doppelte Steuerung Schloss UND Tor
- Farbnachtsicht
- Namensschild und Taste beleuchtet
- Türsprechanlage und Regenschutz aus Aluminium
- Polarity-Protect-Funktion zum Schutz Ihrer Video-Türsprechanlage vor Verkabelungsfehlern

Inhalt des Kits:


- 1 4,3"-Farbmonitor
- 1 Türsprechanlage
- 1 Regenschutz aus Aluminium
- 1 Monitor-Wandhalterung
- 1 Steckernetzteil, kompatibel mit UK- und EU-Steckdosen



PHILIPS

Technische Merkmale

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | | Optionales Zubehör |
| Garantie | 2 Jahre | |
| Verkabelung | Zweileiter-Technik | |
| Maximaler Abstand | 120 m (zwischen den beiden am weitesten entfernten Elementen der Installation) | |
| Steuerung | Schloss UND Tor | |
| Klingel | 6 Klingeltöne Lautstärke: 85 dB |  WelcomeEye AddComfort Zusätzlicher 7"-Monitor |
| Merkmale Bildschirm | Diagonale: 4,3" (11cm) Auflösung: 480 x 272 Pixel Befestigung: an der Wand |  WelcomeEye AddCompact Zusätzlicher 4,3"-Monitor, kompakt |
| Merkmale Türsprechanlage | Sensor: C-MOS Farbe 900TVL Blickwinkel: H100°/V70° Objektiv: nicht schwenkbar Nachtsicht: weiße LEDs (2,5 m) Beleuchtete Klingeltaste: ja Beleuchtetes Namensschild: ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,0 A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max. Befestigung: auf Putz |  WelcomeEye Outdoor Zusätzliche Türsprechanlage |
| Einstellungen | Farbe + Helligkeit + Kontrast + Lautstärke Klingel |  WelcomeEye Cam Zusätzliche Kamera |
| Oberfläche | Monitor: Kunststoff und Aluminium, schwarz Türsprechanlage: schwarzes Aluminium und Aluminium |  WelcomeEye Lock Elektrischer Türöffner mit geringem Verbrauch |
| Elektrische Eigenschaften | 24V DC/400mA/9,6W |  WelcomeEye Power Modulare Stromversorgung DIN-Schiene |
| Elektrischer Anschluss | Steckernteil (oder optional Stromversorgung DIN-Schiene) | |
| Betriebstemperatur | -15 °C bis +50 °C | |
| Verwendung | Monitor: innen Türsprechanlage: außen (IP44) | |
| Merkmale des Einzelprodukts | Abmessungen Monitor: 116 (H) x 146 (L) x 16 (T) mm Abmessungen Türsprechanlage: 168 (H) x 82 (L) x 38 (T) mm Gewicht: 0,75kg | |
| Merkmale Kit | Abmessungen: 210 (H) x 315 (L) x 64 (T) mm Gewicht: 1,11 kg | |
| Norm und Zertifizierung | CE, RoHS, REACH | |



Erweiterbar
2 Familien

