

PHILIPS

WelcomeEye Outdoor DES 9900 VOS

Zusatz-Türsprechanlage, einfach zu bedienen und zu installieren



Mit ihrem eleganten und robusten Design ist die Zusatz-Türsprechanlage WelcomeEye Outdoor ein ansehnliches Produkt. Mittels zweier Kabel mit der Türsprechanlage oder dem Hauptbildschirm verbunden, wird sie zu einem unverzichtbaren Accessoire, um Ihre Besucher an einem zweiten Eingang zu empfangen. Über Ihre Bildschirme haben Sie Zugang zu verschiedenen Funktionen: Besucher sehen und mit ihnen sprechen, eine Tür oder ein motorisiertes Tor öffnen,... Das Öffnen einer Tür oder eines motorisierten Tors erfolgt per RFID-Badges.



+ Produkt

- Einfache und schnelle Installation per Zweileiter-Technik zwischen Türsprechanlage und Monitor
- Sehr hohe Bildqualität und sehr großer Blickwinkel (130°)
- In der Türsprechanlage integrierte RFID-Zugangskontrolle zur Öffnung von Tür und Tor per RFID-Badge (max. 20 Badges)
- Monitoring-Funktion zur einfachen Überwachung Ihres Eingangs
- Zweifamilien-Plattform, erweiterbar auf bis zu drei Bildschirme, zwei Türsprechanlagen und eine Kamera pro Familie
- Doppelte Steuerung Schloss UND Tor
- Farbnachtsicht
- Namensschild und Taste beleuchtet
- Türsprechanlage und Regenschutz aus Aluminium
- Polarity-Protect-Funktion zum Schutz Ihrer Video-Türsprechanlage vor Verkabelungsfehlern

Inhalt des Sets:

- 1 Türsprechanlage mit integrierter RFID-Option
- 1 Regenschutz aus Aluminium
- 3 RFID-Badges (Administrator)
- 2 RFID-Badges (Nutzer)

A background image of a family of four (mother, father, and two children) sitting on a sofa in a bright, modern living room. The father is pouring a drink into a glass.

PHILIPS

Technische Merkmale

		Optionales Zubehör
Garantie	2 Jahre	
Verkabelung	Zweileiter-Technik	
Maximaler Abstand	120 m (zwischen den beiden am weitesten entfernten Elementen der Installation)	
Steuerung	Türöffner UND Tor	
Merkmale Türsprechanlage	Sensor: C-MOS Farbe 900TVL Blickwinkel: H130°/V90° Objektiv: nicht schwenkbar Nachtsicht: weiße LEDs (2,5 m) Beleuchtete Klingeltaste: ja Beleuchtetes Namensschild: ja Steuerung Türöffner: 12 V/1,1 A max. Steuerung Tor: Schaltvermögen 12 V/2 A max. RFID: 125 kHz - 23 Badges max. Befestigung: auf Putz	 WelcomeEye AddComfort 7"-Zusatzmonitor  WelcomeEye AddCompact Kompakter 4,3"-Zusatzmonitor  WelcomeEye Cam Zusatzkamera  WelcomeEye Lock Elektrischer Türöffner mit geringem Verbrauch
Einstellungen	Lautstärke Klingel	
Oberfläche	graues und schwarzes Aluminium	
Elektrische Eigenschaften	20 V DC/240 mA/4,8 W	
Elektrischer Anschluss	2 blanke Drähte	
Betriebstemperatur	-20 °C / +50°C	
Verwendung	außen (IP44)	
Merkmale des Einzelprodukts	Maße: 168 (H) x 82 (L) x 38 (T) mm Gewicht: 0,33 kg	
Merkmale Set	Maße: 210 (H) x 150 (L) x 93 (T) mm Gewicht: 0,74 kg	
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH	

