



JL-5 LED JAGD ZOOM TASCHENLAMPE SET IM KOFFER

Die multifunktionale Zoom-Taschenlampe meistert die vielfältigen Anforderungen bei der Jagd und im Outdoorbereich.

- Ultrahelle weiße LED, 800 Lumen max.
- Reichweite bis 550 m
- Austauschbare LEDs: rot, grün, UV, IR Infrarot 850 nm
- Lautloser Betrieb über Fernschalter
- Robustes Aluminiumgehäuse, stoßfest bis zu 1,5 m Fallhöhe
- Wasserdicht gemäß IPX8 (1 m, 40 min)
- Betrieb über 1x Li-Ion Akku Typ 18650, 2 Akkus inklusive
- Inklusive Ladegerät für 2x 18650 Akku
- Fahrradhalterung
- Lieferung im Koffer



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leuchtmittel	○ weiße LED	CREE® XM-LP2, 6500 - 7000 K
	● rote LED	CREE® XP-E2, 620 - 630 nm
	● grüne LED	CREE® XP-E2, 520 - 535 nm
	● IR LED	Osram 5 W, 850 nm
	● UV LED	LG 3 W, 395 nm
Helligkeit	○ weiße LED	800 lm gestreut, 350 lm fokussiert
	● rote LED	200 lm gestreut, 100 lm fokussiert
	● grüne LED	250 lm gestreut, 120 lm fokussiert
Reichweite	○ weiße LED	ca. 550 m fokussiert
	● rote LED	ca. 250 m fokussiert
	● grüne LED	ca. 400 m fokussiert
Leuchtdauer (mit voll aufgeladenem Akku)	weiße LED	ca. 1,5 Std
	rote, grüne, UV LED	ca. 3 Std
	IR LED	ca. 2,5 Std
Energiequelle	Li-Ionen Akku Typ 18650 3,7 V 2.600 mAh, 3-4,2 V	
Ladegerät	lädt 2x Li-Ionen Akku Typ 18650	
Eingang	AC 100 - 240 V 50/60 Hz 500 mA (max.)	
Ausgang	2x DC 4,2 V / 1 A	
Fernschalter	Kabellänge 40 - 75 cm	
Fahrradhalterung	Durchmesser max./min. 25 - 50 mm	
Abmessungen	Länge: min. 147 mm, max. 171 mm	
	Durchmesser: Lampenkopf 54 mm, Lampengriff 30 mm	
Gewicht	287 g inklusive Akku	
Abmessungen Koffer	270 x 220 x 80 mm	
Gesamtgewicht Set im Koffer	1290 g	

