

WD 3 BATTERY PREMIUM SET

Ohne Kabel, aber inkl. Akku, 17-l-Edelstahlbehälter und Zubehör für mehr Flexibilität: der Akku-Nass-/Trockensauger WD 3 Battery Premium Set aus der 36 V Battery Power Akku-Plattform.



Bestell-Nr. 1.629-951.0

- 17-l-Edelstahlbehälter, Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung
- 36-V-Akkuplattform, 15 min Laufzeit, 2-m-Schlauch
- 36-V-Akku, Ladegerät, Bodendüse, Fugendüse, Patronenfilter, Vliesfilterbeutel

Technische Daten		
EAN-Code		4054278291888
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme	W	300
Saugleistung	W	80
Vakuum	mbar	max. 110
Luftmenge	l/s	max. 40
Behältergröße	l	17
Behältermaterial		Edelstahl
Farbe Komponente		Gerätekopf gelb / Behälter Edelstahl / Gerätebumper gelb
Nennweite Zubehör	mm	35
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	36
Kapazität	Ah	2,5
Leistung je Akkuladung	m²	ca. 70 (2,5 Ah) / ca. 140 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	ca. 15 (2,5 Ah)
Akkuladezeit mit Standardladegerät	min	315
Ladestrom	A	0,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Schalldruckpegel	dB(A)	67
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	5,5

Ausstattung		
Variante		Akku und Ladegerät inbegriffen
Akku		36 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
Ladegerät		36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
Intelligentes Display		im Akku integriert
Länge Saugschlauch	m	2
Typ Saugschlauch		mit gebogenem Handgriff
Material Saugschlauch		Kunststoff
Abnehmbarer Handgriff		■
Anzahl Saugrohre	Stück	2
Länge Saugrohre	m	0,5
Nennweite Saugrohre	mm	35
Material Saugrohre		Kunststoff
Nass-/Trockensaugdüse		Clips
Patronenfilter		einteilig
Fugendüse		■
Vliesfilterbeutel	Stück	1
Blasfunktion		■
Parkposition		■
Zubehöraufbewahrung am Gerät		■
Stoßfester Umlaufschutz		■
Lenkrollen ohne Bremse	Stück	4

Gewicht inkl. Verpackung	kg	10
Abmessungen (L × B × H)	mm	388 × 340 × 525

■ im Lieferumfang enthalten.



36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Ermöglicht das Arbeiten unabhängig vom Stromnetz und schafft so die maximale Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.



Spezieller Patronenfilter

- Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.



Praktische Blasfunktion

- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung zum Beispiel aus einem Kiesbeet.

ZUBEHÖR VON WD 3 BATTERY PREMIUM SET 1.629-951.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/25	1	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	■
Battery Power 36/50	2	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/25	4	2.445-064.0	Das Starter Kit Battery Power 36/25 enthält einen 36 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku sowie ein 36-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der Kärcher 36 V Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 36/50	5	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
SAUGER				
Filter				
Einteiliger Patronenfilter KFI 3310	6	2.863-303.0	Patronenfilter für das Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie von Flüssigkeiten ohne Filterwechsel. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.	■
Vliesfilterbeutel KFI 357	7	2.863-314.0	Die extrem reißfesten Vliesfilterbeutel KFI 357 meistern problemlos das Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger.	□
Zubehörsets				
Autoinnenreinigungsset	8	2.863-304.0	Vom Fußraum über die Sitze bis zum Kofferraum: das spezielle Zubehörset für Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger ermöglicht eine lückenlose Autoinnenreinigung.	□
Haushaltsset	9	2.863-356.0	Praktisches Zubehörset mit umschaltbarer Trockensaugdüse und Polsterdüse. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger und -Waschsauger geeignet.	□
Blasadapterset	10	2.863-373.0	Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.	□
Saugpinselset	11	2.863-221.0	Das Saugpinselset ermöglicht eine gründliche und materialgerechte Autoinnenreinigung von Armaturenbrett, Fußmatten, Polsterflächen etc. Für alle Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Absaugset für Elektrowerkzeuge	12	2.863-112.0	Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen (z.B. Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine, Hobel etc.). Für sauberes Heimwerken.	□
Düsen				
Extra lange Fugendüse	13	2.863-306.0	Grundlegend überarbeitete extra lange Fugendüse. Ideal für schwer erreichbare Stellen im Auto (z.B. Zwischenräume und Fugen). Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger.	□
Autodüse	14	2.863-316.0	Schnelles und müheloses Absaugen garantiert: Mit der Autodüse reinigen Sie textile Oberflächen in Ihrem Auto und im Haushalt bequem und gründlich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON WD 3 BATTERY PREMIUM SET 1.629-951.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGER				
Düsen				
Flexible Fugendüse	15	2.863-374.0	Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	☐
Polsterdüse für Tierhaare	16	2.863-375.0	Extra breite Polsterdüse zum zuverlässigen Entfernen von Schmutz, insbesondere von Tierhaaren, auf Textilien in Auto und Haushalt mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.	☐
Polsterdüse	17	2.863-398.0	Zur schonenden Entfernung von Schmutz auf textilen Oberflächen im Auto und Haushalt. Für Nass-/Trockensauger und Waschsauger geeignet.	☐
Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase	18	2.863-000.0	Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse für eine perfekte Schmutzaufnahme. Einfache Anpassung auf nassen oder trockenen Schmutz per Fußschalter. Für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger.	☐
Spezialanwendungen				
Bohrstaubfänger	19	2.863-234.0	Das neue Zubehör für unsere Nass-/Trockensauger WD 2-6 ermöglicht sicheres und staubfreies Bohren auf allen gängigen Wand- und Deckenflächen. Der Bohrstaub wird direkt am Bohrloch abgesaugt.	☐
Verlängerungssaugrohr	20	2.863-308.0	Praktisches Verlängerungssaugrohr für größeren Aktionsradius. Die Verlängerung des Saugrohrs empfiehlt sich besonders für Einsätze bei schwer erreichbaren Stellen wie z. B. hohen Decken.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/60	21	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Autoglasreiniger RM 650	22	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	☐
Innenraumreiniger RM 651	23	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	☐
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	24	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.