

## Klemmprüfspitzen

### KLEPS 3 ST



| Produkt                                                            | KLEPS 3 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung                                                       | Miniatur-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange. Geeignet für sehr dünne Drähte und dicht nebeneinanderliegende Kontaktstellen. Steckbar mit MKL... und MAL...                                                                                                                                                                                                                               |
| Betriebsanleitung                                                  | BA002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Artikel-Nr. / *Farbe                                               | 9735921xx<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>00<br/>schwarz </div> <div style="text-align: center;"> <br/>01<br/>rot </div> </div> |
| Zeichnung                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technische Daten                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anschluss                                                          | ungefederter Stift Ø 0,64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemessungsspannung                                                 | 30 VAC / 60 VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Messkategorie lt. IEC61010                                         | O <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)                          | 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Werkstoff-Kontaktstift                                             | Messing, vergoldet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gehäusematerial                                                    | PBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(1)</sup>                      | -25 °C bis +70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klemmart                                                           | drehbare Greifzange, verzinkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

0,64 mm System

|              |      |
|--------------|------|
| Klemmbereich | 2 mm |
|--------------|------|

<sup>(1)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(2)</sup> Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022