

Mit Hilfe der 1-Kan., 5-Kan., oder 8-Kan. Sender, lassen sich vielfältige Steuerungsaufgaben realisieren

1-KANAL-FUNKSTECKDOSEN-EMPFÄNGER HT1EPP



Einfaches Einlernen

Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen 1-Kanal-Handsendern (womit bis zu 32 Anwender auf diesen einen Empfänger zugreifen können), die ganz einfach mittels Tastendruck einprogrammiert werden können. Mit einem 1-Kanal, 5-Kanal oder 8-Kanal Handsender, können z. B. auch 1, 5 oder 8 getrennte 1-Kanal Empfänger geschaltet werden.

FUNK-STECKDOSEN-EMPFÄNGER HT1EPP

Der HT1EPP-Funksteckdosen-Empfänger ist abhörsicher und manipulationsfrei. Die Verbindung zwischen dem Sender und dem Empfänger wird durch das anerkannte AES128-Verfahren verschlüsselt und enthält einen so genannten „Rolling-Code“. Dieser macht jedes versendete Paket zum Empfänger einmalig und nicht wiederholbar. Der lernbare Empfänger ermöglicht den Betrieb von bis zu 32 verschiedenen Handsendern, die im Empfänger mittels Tastendruck einprogrammiert werden können (Datenerhalt auch bei Stromausfall). Am Steckdosen-schaltausgang können verschiedenste Verbraucher/Geräte angeschlossen werden. Aufgrund seiner Eigenschaften ist dieses Fernsteuerungssystem zum drahtlosen Ein- oder Ausschalten von fast allen elektronischen Anlagen in Haus,

Garten, Büro oder Werkstatt geeignet, wie Beleuchtung, Teichanlagen oder Springbrunnen.

MERKMALE

- 32 verschiedene Handsender einlernbar
- Ideal geeignet zum drahtlosen Schalten von fast allen elektronischen Anlagen in Haus, Garten, Büro oder Werkstatt
- Datenerhalt auch bei Stromausfall

Passende H-TRONIC Sender

HT1S 1-Kanal-Sender, Art.-Nr. 161 81 50
HT5S 5-Kanal-Sender, Art.-Nr. 161 81 60
HT8S 8-Kanal-Sender, Art.-Nr. 161 81 80

Die ideale Ergänzung zum bestehenden System!

HT1EPP einfach in die vorhandene Steckdose stecken und gewünschten Verbraucher einstecken.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V/AC (50 Hz)
- Leistungsaufnahme (Standby): ca. 0,3 W
- Betriebsfrequenz: 868,35 MHz
- Betriebsart: Tastfunktion oder Rastfunktion
- Nachlaufzeit der Relais (Tastfunktion): 200 ms
- Maximale Anschlusslast: 230 VAC / 2300 W / 10 A

Art.- Nr. 161 82 65

EVP €34,95 inkl. MwSt

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
© Copyright 2019 by H-TRONIC GmbH, Hirschau.