

## Produktinformation

# 00 21 06 HK S

## Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär 31-teilig



- Bestückt mit vier KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
- Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung



### Allgemein

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.        | 00 21 06 HK S      |
| EAN                | 4003773084266      |
| Gewicht            | 10.855 g           |
| Abmessungen        | 515 x 264 x 436 mm |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden   |

### Technische Attribute

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Abmessung Breite außen (innen) | 430 mm (350 mm) |
| Abmessung Höhe außen (innen)   | 280 mm (200 mm) |
| Abmessung Tiefe außen (innen)  | 515 mm (480 mm) |

### Lieferumfang

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86 03 250  | 1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug (250 mm)<br> |
| 88 01 250  | 1 x KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (250 mm)<br>                            |
| 88 01 300  | 1 x KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (300 mm)<br>                            |
| 70 06 160  | 1 x Knipex Seitenschneider (160 mm)<br>                                         |
| 306125     | 1 x Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm)                                                                                                                           |
| 1664000000 | 1 x Heyco Abbrechklingenmesser (18 mm)                                                                                                                             |

| Lieferumfang |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 90958        | 1 x Heyco Express Schlüssel ( M 10)                                                    |
| 75040-015    | 1 x Picard Flachpinsel (40 mm)                                                         |
| 75060-005    | 1 x Picard Stahl-Drahtbürste, 5-reihig (280 mm)                                        |
| 75063-000    | 1 x Picard Gipsbecher (127 x 94)                                                       |
| 75075-040    | 1 x Picard Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm)                                |
| 361 252 1    | 1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)                                           |
| 3003010119   | 1 x Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g)                                               |
| 15212        | 1 x Stabila Zimmermannsbleistift                                                       |
| 2281         | 1 x Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)                                                 |
| L240 00055   | 1 x Stabila Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)                                       |
| 0022086      | 1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)<br>⚡                                     |
| 031582       | 1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm)<br>⚡ 1000V ⚡ |
| 031587       | 1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm)<br>⚡ 1000V ⚡ |
| 031588       | 1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm)<br>⚡ 1000V ⚡ |
| 031601       | 1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH1 x 80 mm)<br>⚡ 1000V ⚡     |
| 031603       | 1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH2 x 100 mm)<br>⚡ 1000V ⚡    |
| 6135-0       | 1 x Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2")                                  |
| Zubehör      |                                                                                        |
| 00 21 06 LE  | Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" leer,                                                  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

