Produktinformation

98 99 15

Werkzeugkoffer "BIG Twin Move RED" Elektro Kompetenz

42-teilig



- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- Insgesamt 95 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 30 kg
- 38 Liter Fassungsvermögen

- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- Metallscharniere
- Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Werkzeugtaschen
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm
  Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm
- IEC 60900, DIN EN 60900

Allgemein	
Artikel-Nr.	98 99 15
EAN	4003773084341
Gewicht	15.095 g
Abmessungen	290 x 432 x 317 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Abmessung Breite außen (innen)	520 mm (490 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	435 mm (370 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	290 mm (110 mm)

Lieferumfang	
08 26 145	1 x Spitz-Kombizange (145 mm) 1000 V
11 06 160	1 x Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²) 1000 V
87 26 250	1 x KNIPEX Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert (2" / 46 mm) 1000 V
95 16 200	1 x Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²) 1000 V
98 00 10	1 x Maulschlüssel (10 mm) 1000 V

Lieferumfang

98 00 13	1 x Maulschlüssel (13 mm) 1000 V
98 00 14	1 x Maulschlüssel (14 mm) 1000 V
98 00 17	1 x Maulschlüssel (17 mm) 1000 V
98 00 19	1 x Maulschlüssel (19 mm) 1000 V
98 00 22	1 x Maulschlüssel (22 mm) 1000 V
98 01 10	1 x Ringschlüssel (10 mm) 1000 V
98 01 13	1 x Ringschlüssel (13 mm) 1000 V
98 01 14	1 x Ringschlüssel (14 mm) 1000 V
98 01 17	1 x Ringschlüssel (17 mm) 1000 V
98 01 19	1 x Ringschlüssel (19 mm) 1000 V
98 01 22	1 x Ringschlüssel (22 mm) 1000 V
98 20 25	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm) 1000 V
98 20 40 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm) 1000 V
98 20 55 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm) 1000 V
98 20 65 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm) 1000 V
98 24 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm) 1000 V
98 24 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm) 1000 V
98 25 01 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm) 1000 V
98 25 02 SL	1 x Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ2 x 100 mm) 1000 V
98 40	1 x Quergriff mit Außenvierkant 1/2" (165 mm) 1000 V
98 42	1 x Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2" (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritten) 1000 V
98 45 125	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" (+ 125 mm) 1000 V

Lieferumfang

98 45 250	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" (+ 250 mm) 1000 V
98 47 10	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (10 mm) 1000 V
98 47 11	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (11 mm) 1000 V
98 47 12	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (12 mm) 1000 V
98 47 13	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (13 mm) 1000 V
98 47 14	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (14 mm) 1000 V
98 47 17	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (17 mm) 1000 V
98 47 19	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (19 mm) 1000 V
98 47 22	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (22 mm) 1000 V
98 47 24	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (24 mm) 1000 V
98 52	1 x Kabelmesser (190 mm) 1000 V
98 53 03	1 x Abmantelungsmesser (155 mm) 1000 V
98 64 02	6 x Klammer aus Kunststoff 1000 V
70 06 160	1 x Knipex Seitenschneider (160 mm) 1000 V
98 25 02 SLS	1 x Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm) 1000 V

Zubehör

98 99 15 LE	Werkzeugkoffer "BIG Twin Move RED" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten