



## Bewässerungsautomat WT 5

Der Bewässerungsautomat WT 5 aktiviert und deaktiviert die Gartenbewässerung völlig selbstständig. Bewässerungszeit und -dauer lassen sich präzise und individuell programmieren.

### 1 Auswahl der Wochentage und genaue Bestimmung von Zeitpunkt und Dauer jedes Bewässerungszyklus (max. 2 pro Tag)

- Präzise Bewässerung – ideal für Regionen mit Wasserrestriktionen.

### 2 Abnehmbares Display

- Einfache und komfortable Programmierung mit gutem Gesamtüberblick über das komplette Bewässerungsprogramm.

### 3 Batteriestatusanzeige und Speicherfunktion für Batteriewechsel

- Die Kontrolle über Funktionsfähigkeit und Programmierung bleibt auch nach dem Batteriewechsel erhalten.

### 4 Automatisches Ein- und Ausschalten

- Komfortable und regelmäßige Bewässerung.



## Bewässerungsautomat WT 5

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-219.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784629950	
<b>Anschlussgewinde</b>	G 3/4 + G1	
<b>Max. Druck</b>	<b>bar</b>	10
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,3
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	112 x 125 x 129
--	Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.	

### Ausstattung

<b>Programmierbarer Wasserausgang</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Batterien notwendig</b>		■
<b>Batterien im Lieferumfang enthalten</b>		nein
<b>Anzahl Lithium-Ionen-Batterien</b>	<b>V</b>	9

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

# ZUBEHÖR FÜR BEWÄSSERUNGSAUTOMAT WT 5

## 2.645-219.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Kärcher Rain System®</b>								
Kärcher Rain Box	1	2.645-238.0					Die erweiterbare Kärcher Rain Box mit Filter, Tropfmanschetten, Anschlussstücken und Schläuchen ist das ideale anschlussfertige Einsteiger-Set für eine effiziente Gartenbewässerung.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprinkler</b>								
Rechteckregner OS 5.320 S	2	2.645-134.0					Rechteckregner OS 5.320 S zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Mit einstellbarer Wassermenge (0-max.). Die maximale Beregnungsfläche beträgt 320 qm.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Universal-Schlauchkupplung Plus	3	2.645-193.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	4	2.645-194.0					Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	5	2.645-144.0					20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.