

Produktinformation

00 21 06 HL S

Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" Elektro



- Bestückt mit sechs KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 24 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugh Taschen
- Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugh Taschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugh Tasche auf der Bodenseite
- Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugh Taschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugh Taschen



Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 06 HL S
EAN	4003773084235
Gewicht	10.425 g
Abmessungen	515 x 430 x 280 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	430 mm (350 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	280 mm (200 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	515 mm (480 mm)

Lieferumfang

11 06 160	1 x Abisolierzange mit Öffnungsfeder, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²) ⚠ 1000V 
16 20 165 SB	1 x Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge (Ø 8,0 – 28,0 mm) 
98 52	1 x Kabelmesser (190 mm) ⚠ 1000V
03 06 180	1 x Knipex Kombizange (180 mm) ⚠ 1000V  
26 16 200	1 x Knipex Flachrundzange mit Schneide (Storchnabelzange) (200 mm) ⚠ 1000V   
70 06 160	1 x Knipex Seitenschneider (160 mm)

Lieferumfang	
	⚡ 1000 V 
306125	1 x Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm)
3185-04	1 x Maurerfreund Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm)
75040-015	1 x Picard Flachpinsel (40 mm)
75063-000	1 x Picard Gipsbecher (127 x 94)
340 250 1	1 x Rennsteig Maurermeißel (250 mm)
361 252 1	1 x Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
3003010119	1 x Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g)
3010030119	1 x Ruthe Fäustel (1000 g)
15212	1 x Stabila Zimmermannsbleistift
005655	1 x Wera Spannungsprüfer, einpolig 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
031580	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm) ⚡ 1000 V 
031582	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm) ⚡ 1000 V 
031587	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚡ 1000 V 
031588	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm) ⚡ 1000 V 
031601	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH1 x 80 mm) ⚡ 1000 V 
031603	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162 i (PH2 x 100 mm) ⚡ 1000 V 
31611	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165 i (PZ1 x 80 mm) ⚡ 1000 V 
31613	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv® 1165 i (PZ2 x 100 mm) ⚡ 1000 V 
Zubehör	
00 21 06 LE	Werkzeugkoffer "BIG Basic Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten