



Legrand Fehlerstromschutzschalter DX<sup>3</sup>-ID, Typ B, allstromsensitiv, für Wechsel-, pulsierende und glatte Gleichfehlerströme, nach VDE 0664-Teil 10, VDE 0664-Teil 100E, VDE 0664-Teil 30, EN 61008-1, EN 61008-2-1, Erfassung von Fehlerströmen im Frequenzbereich 0 Hz bis 100 kHz, kurzzeitverzögert, mit hoher Auslöseschwelle für erhöhte Betriebssicherheit (vermindert Fehlauflösungen), 2-polig, Bemessungsstrom I<sub>n</sub> 63 A, Bemessungsfehlerstrom I<sub>dn</sub> 300 mA, Bemessungsspannung U<sub>n</sub> 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 3000 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, 4-modulig, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch Schnellbefestigung, Schaltstellungsanzeige rot/grün unter Schalthebel, Funktionskontrolle durch Leuchtdiode, beidseitige Doppelstockklemme, Sichtfenster für Beschriftungsetiketten, Neutralleiter-Anschluss links. Einsatz und Verwendung von allstromsensitive Fehlerstromschutzschaltern für gewerbliche und industrielle Installationen mit TT, TN-S und TN-C-S Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie zum Beispiel Anlagen mit Frequenzumrichtern. Anwendungsbereiche sind: Photovoltaik-Anlagen/ Pumpen-, Klima- und Lüftungsanlagen/ Rolltreppen und Fahrstuhlanlagen/ Medizinische Geräte/ Schweißanlagen/ USV-Anlagen/ Unterrichtsräume mit Experimentiereinrichtungen/ Baustellen mit Baustromverteiler zum Anschluss von z.B. Kränen/ Fahrgeschäfte von Schaustellern.

**Best.-Nr. 411845**

<https://ekatalog.legrand.at/produkt/411845>

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** FI 2P 63A 300MA TYP B (N-LINKS)  
**Serie/Typ:** Lexic DX  
**Hersteller:** Legrand  
**Rabattgruppe:** L11

**Zolltarifnummer:** 85365080  
**EAN-Code:** 3245064118453  
**Gewicht (netto):** 0,39 Kg

**Mindestabnahme menge verteiler:** 1

# Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.26



**Datenblatt**  
F01463EN-04.pdf



**Datenblatt**  
F01463EN-00.pdf



**Zertifikat**  
LGEAIKDAIX.pdf VDE



**Montagehinweis**  
LE05267AA.pdf



**Zertifikat**  
LGJSKRSAXD.pdf VDE