



Netzteil für ein Laptop

Model: **AK-NU-13**



Produktcode	AK-NU-13
Produkttyp	Netzteil für ein Laptop
Serie	Universell
Dell® OneWire verification	Ja
Versorgungsspannung	110-240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	< 1 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automatische Auswahl am Stromausgang	Ja
Ausgangsstromstärke	Max. 4.74 A
Ausgangsleitung	K2H - 18.5V/19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K4 - 19V 5.5x3.0 mm + pin, K5 - 19V/20V 5.5x2.5 mm, K6 - 19V 5.5x1.7 mm, K15D - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, K17 - 18.5V/19.5V 4.8x1.7 mm
Maximale Kraft	90 W
Bolzen einer Steckdose	IEC C8
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ja
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Kabellänge	1.2 m
Ferritfilter	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Versorgungskabel im Set	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	125 x 50 x 33 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 92 x 38 mm
Nettogewicht	464.5 g
Bruttogewicht	513.5 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja

Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720134912
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Akyga® AK-NU-13 ist ein **universelles Netzteil für verschiedene Arten von Notebooks** im Bereich von **18,5V / 19V / 19,5V / 20V** und maximal **90W**. Es besitzt **ein Set von 6 austauschbaren Steckdosen**. Die Stecker unterscheiden sich in den inneren und äußeren Abmessungen und in der Anwesenheit des Stiftes. Diese Art von Lösung ist besonders empfehlenswert für Leute, die verschiedene Modelle von Laptops verschiedener Marken liefern möchten, ohne viele verschiedene Netzteile zu kaufen und mitzuführen. Wenn Sie die Stromversorgung an eine völlig andere Produktreihe anpassen möchten, müssen Sie nur den Stecker wechseln.

Die Ausgangsspannung wird automatisch nach dem Anschließen des ausgewählten Steckers eingestellt. Das Netzkabel des Netzteils ist mit einem hochwertigen Ferritkern ausgestattet, der die Geräte vor möglichen Betriebsströmen und hochfrequenten Störungen schützt. Eine Reihe von Schutzvorrichtungen (OVP, OTP, OPP, SCP und OCP) garantiert ein absolut sicheres und stabiles Arbeiten sowohl des stromversorgten Geräts als auch der Stromversorgung. Zusätzliche Sicherheit für das Gerät bietet die **Soft-Start-Technologie**, die den Schock des ersten Stromschlags beim Gerätestart neutralisiert.

Alle Netzteile von **Akyga** sind in der umweltfreundlichen **Ecobox** verpackt und das Set enthält ein **1,5m** langes Netzkabel. Wir empfehlen Ihnen, unsere **[Suchmaschine für Laptop-Netzteile](#)**.