



MASTERKEY "ELEKTRO" 5in1 UNIVERSAL-SCHLITTSCHLÜSSEL

- Aus Zinkdruckguss
- **Maße:** 75 x 110 mm
- **Gewicht:** ca. 70 g
- **Für Schließungen in:** Sanitär, Elektro, Heizung, Lüftung, Klima u.v.m.




Mit Flaschen-
öffner Funktion!



NEU

F40 KABELSCHERE PROFESSIONELLE KABELSCHERE MIT CRIMP-FUNKTION

- Zum glatten Schneiden von Kabeln (auch feindrähtig) bis 70 mm²
- Mit Crimp-Funktion 1 mm² bis 6 mm²
- Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Langer Griff für leichten Schnitt
- Klingenstärke 3.5 mm
- Klingenbreite 19 mm
- Inkl. praktischem Gürtelclip



NEU

ALADINO - 7 TEILIGES VDE WERKZEUG SET ÜBERSICHTLICH ANGEORDNETE SLIMBITS (SCHLITZ/ PHILLIPS) IN HOCH- WERTIGER UND STRAPAZIERFÄHIGER TASCHE.

Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 VAC. VDE & GS-geprüft. Direkt auf den Bit gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in den Bit integriert ist. Bitaufnahme: Isolierter Clicfix Bithalter aus Metall verriegelt alle Slimbits zuverlässig.



NEU

HEAD-LED STIRNLAMPE MIT ABNEHMBAREM LAMPENKÖRPER


- Hohe Helligkeit mit weißer LED-Lampe
- Spezielle 180°-Drehvorrichtung
- Einfache Handhabung auch mit Handschuhen
- Antirutschband für Helme
- Starke Magnethalterung
- Mehr als 5 Stunden Betriebsdauer



NEU

MINILITE MULTIFUNKTIONS-LED-LAMPE MIT INTEGRIERTEM MAGNETHALTER

- Lichtstrahl der Hauptlampe einstellbar
- Magnet zur Befestigung an Metallflächen
- Seiten-LED mit 2 Funktionen: Konstante weiße LED, rote blinkende LED
- Ausleuchtungsbereich: 30 Meter (Hauptlampe)
- Lichtstärke: 200 Lumen (Hauptlampe)
- LEDGürtelclip



XLITE MULTIFUNKTIONS-LED-LAMPE MIT INTEGRIERTEM MAGNETHALTER

- COB LED Technologie
- Integrierter Akku
- Magnet zur Befestigung an Metallflächen
- Ausklappbarer Befestigungshaken
- Ausleuchtungsbereich: 11 Meter
- Lichtstärke: 130 Lumen

