



Einhell

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

Akku-Polier- / Schleifmaschine

CE-CP 18/180 Li E-Solo

Art.-Nr.: 2093320

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825638998

Die Einhell Akku-Polier- / Schleifmaschine CE-CP 18/180 Li E-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Angetrieben wird sie vom langlebigen Brushless Motor. Polieren und Schleifen mit nur einem Gerät: Ein großer Polierteller mit 180mm sorgt für zügiges Arbeiten. Dank der elektronischen Drehzahlregulierung über LCD-Display ist angenehmes Arbeiten ebenso möglich wie mit dem ergonomischen Griff für optimalen Halt und kontrollierte Führung sowie der schlanken Bauform mit Softgrip. Die Mikro-Kletthaftung erlaubt schnellen Wechsel der Aufsätze. Die Spindelarretierung dient dem problemlosen Befestigen des Poliertellers. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Empfohlen wird für optimale Ergebnisse der 2,6 Ah Plus-Akku und größer.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 2in1 Produkt: Polieren und Schleifen mit einem Gerät
- Elektronische Drehzahlregulierung über LCD Display
- Ergonomischer Griff für optimalen Halt und kontrollierte Führung
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Mikro-Kletthaftung zum schnellen Wechsel der Aufsätze
- Spindelarretierung zum problemlosen Befestigen des Poliertellers
- Großer Polierteller mit 180 mm Durchmesser für zügiges Arbeiten
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,6 Ah Plus Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)






Technische Daten

- Drehzahl 500 - 3000 min⁻¹
- Durchmesser Polier-Schleifteller 180 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 1.42
- Bruttogewicht (kg) 2.13
- Maße Einzelverpackung 370 x 200 x 135 mm
- Stück pro Exportkarton 4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 9.2 kg
- Maße Exportkarton 420 x 390 x 290 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 2188 | 4800 | 5640



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory