

## LED-VW1750BLACK

## NEOMOUNTS VIDEOWALL-WANDHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Min. Bildschirmgröße* | 32 inch                |
| Max. Bildschirmgröße* | 55 inch                |
| Min. Gewicht          | 0 kg (pro Bildschirm)  |
| Max. Gewicht          | 35 kg (pro Bildschirm) |
| Bildschirme           | 1                      |
| VESA-Minimum          | 200x200 mm             |
| VESA-Maximum          | 600x400 mm             |
| Abstand zur Wand      | 4,9-22,3 cm            |

#### FUNKTIONALITÄT

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Typ                     | Fixiert            |
| Höhenverstellung        | 54 cm              |
| Weiteneinstellung       | 101 cm             |
| Tiefeneinstellung       | 4,9-22,3 cm        |
| Anpassungstyp           | Feinjustierung     |
| Abschließbar            | Nicht abschließbar |
| Anpassung der Videowand | Pull-out           |


#### INFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Farbe         | Schwarz       |
| Hauptmaterial | Stahl         |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| EAN code      | 8717371447311 |

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

### Neomounts LED-VW1750BLACK ist eine Videowall-Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" (140 cm) - Schwarz

Neomounts Wandhalterung, Modell LED-VW1750BLACK, ist eine erweiterbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 55" (140 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen.

Neomounts LED-VW1750BLACK eignet sich für Bildschirme bis 55" (140 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist geeignet für einen 35 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden.

Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher. Dieser Wandhalter ist speziell für die Verwendung in Videowänden gedacht und hat ein Pull-out System. Der Bildschirm kann leicht herausgezogen werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..

