



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Powerbank 4 Ah silberfarben

Externer Zusatzakku mit einem USB-Port sowie einer Kapazität von 4000 mAh

### Features

- Die ANSMANN Powerbank 4 Ah silberfarben ist eine kompakte und handliche Powerbank
- Geeignet für Smartphones und Tablets, kompatibel mit Apple iPhone 5/5S/5C/SE/6/6S/6S Plus/7/7 Plus/8/8 Plus/X, iPad Pro/Air 2/mini 4/mini 2, Samsung Galaxy S-Serie/A-Serie/J-Serie/ Tablets, HTC, XIAOMI, Nokia, Kindle, Blackberry und viele weitere Geräte die über USB geladen werden können
- Universell aufladbar über die USB-Schnittstelle am PC/Laptop oder USB-Ladegeräte
- Kapazität: 4000 mAh / 14,8 Wh
- Multi-Safe-Technologie: Überladeschutz, Tiefentladeschutz, Überlastschutz und Kurzschlusschutz
- Eingang: Micro-USB – 5V DC / max. 1000mA
- Ausgang: USB – 5V DC / max. 1000mA
- Lieferumfang: Powerbank 4 Ah silberfarben, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



USB-Ausgang



Micro-USB Eingang



Aluminium-Gehäuse



inklusive USB-Kabel



Flugbereit



Geprüfte Sicherheit



**Artikelnummer:** 1700-0110  
**Lieferumfang:** Powerbank 4 Ah silberfarben, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 85076000900  
**Verpackungseinheit:** 12 (210 × 95 × 95 mm)



## Spezifikationen

<b>Ausgangsspannung</b>	5V DC
<b>Nominal-Spannung</b>	3,7 V
<b>Eingangsspannung</b>	5V DC
<b>Ports</b>	1x Micro USB; 1x USB
<b>Zellenchemie</b>	Lithium-Polymer
<b>Nominal-Kapazität</b>	4000 mAh
<b>Ladezyklen</b>	500
<b>Max. Ausgangsstrom</b>	1 A
<b>Max. Eingangsstrom</b>	1 A
<b>Ports Ausgang</b>	USB
<b>Ports Eingang</b>	Micro USB
<b>Energie</b>	14,8 Wh
<b>Ausgang</b>	5V - 1A
<b>Farbe</b>	silber
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Betriebstemperatur</b>	10 - 45 °C