

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT
Brand
established
1924
GERMANY

MOBILES KLIMAGERÄT

MOBY BLUE S 07

BAC-PO-0007-E06M | LEISTUNG 2.0 kW



ECO R290



Windows Kit Ready



USB charging slot



Best in class



Double Condenser
Technology

Enjoy it.

Moby Blue S 07 (MBS07E) ist eine kompakte, leistungsstarke mobile Klimaanlage für vielfältige und untypische Anwendungen. Sie kühlt schnell und effizient ab. Eine robuste und beständige Konstruktion. Komfortable Gleitrollen ermöglichen eine große Mobilität. Praktische Form des Quaders - ergonomisch und nützlich. Erhöhung des EER Wertes bis zu 15% dank der Technologie des zerstäubten Dunstes (FOGGING technology). Leiser Betrieb. Enormer Komfort beim Einsatz.

VERTRIEB:

Mateko Sp. z o.o. | Tel: +48 22 519 73 63
blaupunkt@mateko.pl | www.blaupunkt.com

Technische Daten

Modell			BAC-PO-0007-E06M
Leistung	Kühlen	kW (kBTU)	2,0 (7)
	Heizen	kW (kBTU)	-
Kältemittel	Typ/Gewicht	g	R290/170
Betriebsmodus	Kühlen		Ja
	Heizen		-
	Entfeuchten		Ja
	Ventilation		Ja
EU-Energieeffizienzklasse		EER/COP	A
EER/COP			2,6/-
Entfeuchtung	l/h	l/h	0,6
Luftumwälzung	m ³ /h	m ³ /h	225
Geräuschpegel*	Minimal/Niedrig/Mittel/Hoch	dB(A)	18/24/42 (64)
Thermostatbereich	Kühlen	°C	18~32
	Heizen	°C	-
Stromversorgung		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Leistungsaufnahme	Kühlen	W	780
	Heizen	W	-
Stromverbrauch pro Stunde	Kühlen	kWh/60 min	0,8
	Heizen	kWh/60 min	-
Netto-Abmessungen	B x H x T	mm	320 x 670 x 320
Versandabmessungen	B x H x T	mm	399 x 875 x 366
Gewicht	Netto	kg	24,5
	Brutto	kg	29,5
Ausgangsrohr-Durchmesser		mm	130
Ausgangsrohr-Länge		mm	1500
Anwendungsbereich	Schätzwert	m ²	12-15-18
Kompatibilität	Wi-Fi / Smartphone App		-
Farbe			Weiß
EAN			5903246542394

Technische Änderungen vorbehalten.
*Werte entsprechen den Blaupunkt Standards.

Enjoy it.



Moby Blue S 07

BAC-PO-0007-E06M | LEISTUNG 2.0 kW