




Mobiles Klimagerät Shiny 12.000
















Ready for 2020

- ✓ 3 in 1
- ✓ mobiles Klimagerät
- ✓ Kälteleistung 12.000 Btu/h
- ✓ Geeignet für Räume bis ca.35m²
- ✓ 3 Geschwindigkeiten
- ✓ waschbarer Staubfilter
- ✓ Kein Wassertank
- ✓ System Selbstdiagnose
- ✓ Auto Restart
- ✓ Kältemittel R290
- ✓ Energieklasse A



3 in 1		
 Klimatisieren	 Entfeuchten	 Ventilieren

 max. 25-35m ²	 Timer	 Schlafmodus	 Autobetrieb
 LED Display	 0,5W Standby	 Bedienungssperre	 Selbstdiagnose


 ENERG Y IJA енергия · енергетика IE IA	
GREE Model GPC12AL-K3NNA1A	
EER 	
	
	
3,5 kW	2,6 EER
 65 dB	1,3 kWh/60min*
<small>ENERGIA: EHEFFWIR · ENEPFEIA · ENERGUA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI *Maksimum per: Aestiva 626/2011</small>	

Mobiles Klimagerät Shiny 12.000

		107149
Kühlleistung	Btu/h	12.000
Kühlleistung	Watt	3520
Leistungsaufnahme	Watt	1345
Spannung/Frequenz	V/Hz	220-240V/50
Arbeitsbereich	°C	16-30
Luftumwälzung	m ³ /h	360
Kühlmittel		R290
EER		3.11
GWP Kältemittel		3
Energieklasse		A
Schalldruck	db(A)	49
Raumgröße	m ²	ca. 35
Kabellänge	m	1,50
Länge Abluftschlauch	m	1,50
Durchmesser Abluftschlauch	cm	15
Maße Produkt	HxBxT mm	390x820x405
Gewicht Produkt	kg	39
EAN		4260414713927

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Stand 11/2018

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO₂, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf Vornehmen oder das Gerät zerlegen-stets Fachpersonal hinzuziehen.



Ansprechpartner:



Der Partner für Ihren Erfolg

EMZ
Elektro-Marketing-Zentrale GmbH
An den Hirtenäckern 9
63791 Karlstein am Main

Telefon 06188 - 91450-0
Telefax 06188 - 91450-22
E-Mail info@emz-stickler.de
Internet www.emz-stickler.de