



AP-SCHALTERPROGRAMM IP44 AQUAFORM ANTHRAZIT STECKDOSE

AQUAFORM, STECKDOSE AP, IP 44

Art. Nr.
0007031900

EAN
4006341718747

Typ
813600

SCHALTERPROGRAMME



- KOMPATIBEL - Schutzkontakt-Steckdose kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaForm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- SOLIDE - stabiles und bruchfestes Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff mit Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP44: geeignet für Innen & Außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	AquaForm, FR, AP
Artikelnummer	0007031900
EAN-Nummer	4006341718747


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Aufputz
IP-Schutzart	IP44
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Anzahl der Einheiten	1

Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Klappdeckel	Ja
Ausführung	Schutzkontaktsteckdose
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
Nennstrom	16.000 mA
Schutzkontakt	Ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Steckklemme
Anzahl der Phasen	1
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 60°C
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Anthrazit
Länge netto mm	78 mm
Breite netto mm	68 mm
Höhe / Tiefe netto mm	55 mm
Gewicht netto gr	90 g
Beschreibung	Spritzwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm AquaForm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Das kompakte Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Volumen in cm ³	292 cm ³

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen



Schutzartzeichen

