

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ ZB FLEX RGBW EXT

SMART+ Flex RGBW | Flexible LED-Leuchtbänder für Innenraum mit ZigBee-Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Teilbar in drei Teile und erweiterbar mit SMART+ FLEX 2P EXTENSION
- Einfache Installation und Nutzung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibles, selbstklebendes RGBW-Band mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0,43 A
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	2000 ... 6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	RGBW
Lichtstrom	500 lm
Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	83 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
Lichtsteuerung	Einstellbare Farbtemperatur / RGB-Farbsteuerung

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	65,00 g
Länge	1200 mm
Breite	12,0 mm
Höhe	3,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Plastik

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.
------------------------------	--

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Kompatible Smart-Home-Technologie	ZigBee
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	A

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil enthalten
- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075208612	Faltschachtel 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	200,00 g	1.78 dm ³
4058075212770	Versandschachtel 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	950,00 g	9.12 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.