

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS, steckbar, 2 GByte.

Ihre Vorteile

- Programm- und Konfigurationsspeicher
- Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 607573
GTIN	4055626607573
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	8,500 g
Zolltarifnummer	85235190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Versorgungsspannung	3,3 V DC
Versorgungsspannungsbereich	2,7 V DC ... 3,6 V DC

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
------------	--

Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 1043501

Technische Daten

Environmental Product Compliance

	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
--	--

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	24210100
eCl@ss 5.1	24210100
eCl@ss 6.0	19150700
eCl@ss 7.0	19150702
eCl@ss 8.0	27242212
eCl@ss 9.0	27242212

ETIM

ETIM 5.0	EC000192
ETIM 6.0	EC000192
ETIM 7.0	EC000192

Zubehör

Zubehör

Steuerung

Steuerung - AXC F 2152 - 2404267



PLCnext Control zur direkten Steuerung von Axioline F-I/Os. Mit zwei Ethernet-Schnittstellen. Komplett mit Anschlussstecker und Bussockelmodul.

Sicherheitssteuerung - RFC 4072S - 1051328



PLCnext Control mit 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET-Controller mit integrierter PROFlsafe Sicherheitssteuerung, PROFINET-Device, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher
