

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 04. Jul 2019 20:40
Seite 1


MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **404027**
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
Bezeichnung **Lightbar 55 cm white+color ZB 3.0 tint**



Technik

Produkt Daten

Länge [mm] **550**
Breite [mm] **52**

Höhe [mm] **35**
Aussenanwendung **nein**
Feuchteempfindlich **ja**

CE **ja**

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V] **220-240**
Spannung Bemesswert [V] **230**
Leistungsaufnahme Nominalwert [W] **10,00**

Leistungsaufnahme Bemesswert [W] **10,00**
Lebensdauer Nominalwert [h] **25000**
Frequenz Nominalwert [Hz] **50**
Elektrischer Leistungsfaktor [$>$] **0,87**

Schaltzyklen bis Ausfall **12500**
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] **10**

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm] **750**
Lichtstrom Maximalwert [lm] **800**
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] **75**

Kelvin [K] **2700**
white+color (1800-6500 K+RGB)
Lichtfarbe
Farbwiedergabeeigen-
schaft Ra [$>=$] **90**
Farbkonsistenz initial [SD-
CM] [$<$] **6**

Flimmerfaktor [$<=$] **10,00**

Umwelteigenschaften

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g] **0,00**

Stück **1**
Inhalt (Produkte) **1**

Barcode1 **4018412669100**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**

Blister

Gewicht [g] **0,00**

Innerbox

Gewicht [g] **0,00**
Stück **2**

Barcode1 **4018412669711**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412669714300002**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Tray

Gewicht [g] **0,00**

Shrink

Gewicht [g] **0,00**

Transportkarton

Gewicht [g] **0,00**
Stück **6**

Barcode1 **4018412669728**
Barcodetyp 1 **EAN/UCC-13**
Barcode2 **0194018412669721300006**

Barcodetyp 2 **EAN128**

Hinweise

Komponentenliste **Light bar including 2m wire with euro plug, wall mount (2 pcs) and desk base**