



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

GE-CM 36/33 Li (2x2,5Ah)

Art.-Nr.: 3413210

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825645002

Der Akku-Rasenmäher GE-CM 36/33 Li ist ein sehr hochwertiges, zuverlässiges und äußerst leistungsstarkes Gerät für die kabellose Pflege kleinerer Rasenflächen. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt der Rasenmäher über zwei starke 18 V Akkus mit jeweils 2,5 Ah, für Einsätze ohne lästiges Stromkabel. Er ist somit die perfekte Basis für den Einstieg in die Power X-Change Familie. Die fünfstufige zentrale Schnitthöhenverstellung erlaubt die einfache, individuelle Einstellung der Schnitthöhe. Ein klappbarer Führungsholm mit Schnellspannhebeln ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.

Ausstattung

- Inkl. 2x Power X-Change System Akku
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. 2 Power X-Change System-Ladegeräte
- 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende Räder mit großflächiger Lauffläche
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 250 m²




Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Akku | 18 V (2x) 2500 mAh Li-Ion |
| - Ladezeit | 50min |
| - Leerlaufdrehzahl | 3400 min ⁻¹ |
| - Schnittbreite | 33 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 5 Stufen 25-65 mm Zentral |
| - Fangbehältervolumen | 30 L |
| - Raddurchmesser vorne | 150 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 180 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 11.55 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 15.27 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 685 x 408 x 360 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.27 kg |
| - Maße Exportkarton | 680 x 400 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 268 582 679 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 33 Li+36/34
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405452
EAN-Code: 4006825610611
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Flächenleistung (in m²)

with 1.5 Ah PXC	150	
with 2 Ah PXC	200	
with 2.6 Ah PXC+	250	
with 3 Ah PXC	300	
with 4 Ah PXC	400	
with 5.2 Ah PXC	500	
with 5.2 Ah PXC+	550	

250

Value type	Flächenleistung (in m ²)	
with 5.2 Ah PXC+	500	