



# HSM shredstar X6pro - 2 x 15 mm + Sep. CD-Schneidwerk



## Aktenvernichter HSM shredstar X6pro

Zuverlässiger und bedienerfreundlicher Partikelschnitt-Aktenvernichter mit der höchsten Sicherheitsstufe der shredstar Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

### Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	1046111	<b>Eingabebreite:</b>	220 mm
<b>EAN</b>	4026631057776	<b>Behälter-/Auffangvolumen:</b>	20 l
<b>Schnittart:</b>	Partikelschnitt	<b>Auffangvolumen in Blatt (80 g):</b>	255
<b>Schnittgröße:</b>	2 x 15 mm	<b>Geräuschpegel (Leerlauf):</b>	ca. 58 dB(A)
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b>	E-2   F-2   O-1   P-5   T-2	<b>Breite x Tiefe x Höhe:</b>	345 x 245 x 445 mm
<b>Schnittleistung in Blatt 80g/m²:</b>	6	<b>Gewicht:</b>	6,3 kg
<b>Leistungsaufnahme:</b>	160 W	<b>Schnittgut:</b>	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
<b>Spannung / Frequenz:</b>	220-240 V / 50-60 Hz		

### Produktinformationen



Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann...



Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.




### Leiser Betrieb

Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



### Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



### Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar (ausgenommen HSM shreddstar S5).



### Mühevolle Entleerung

Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden.

