



DIGITRADIO 143 CD

Hi-Fi-Komponente für den Empfang von DAB+, mit Streamingfunktionen und CD-Player

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039469	schwarz	0000/3946	3.6 kg	2.75 kg	43.50 x 7.50 x 29.00 cm	50.50 x 13.25 x 34.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

TFT-Farbdisplay (3,2")

Audiostreaming (Spotify, UPnP, Bluetooth)

Steuerung per App

CD-Player mit MP3-Wiedergabe

USB-Ladefunktion / Wiedergabe

Integrierte WLAN-Konnektivität

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Radioadapter : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (L/R) : Ja

Audio-Eingang analog (L/R) : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Fernbedienung : Ja

CONNECT-App : Ja

Multilingual : Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 3.2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay (3.2")

RadioVIS : Ja

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

TECHNISAT CONNECT

Control : Ja

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

Audiostreaming (UPnP) : Ja

Spotify Free : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 1.7 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 15 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0.73 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 143 CD, Wurfantenne, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

