



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Oberflächenbürste

PICOBELLA

Art.-Nr.: 3424200

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825645767

Die Einhell PICOBELLA Akku-Oberflächenbürste ist ein multifunktionseller Helfer zur Reinigung von Stein, Holz und Kunstrasen. Als Mitglied des grenzenlos kombinierbaren Akkusystems Power X-Change kann jeder Systemakku verwendet werden. Die PICOBELLA verfügt über einen integrierten Gartenschlauchanschluss, eine umlaufende Spritzschutzhaube, extra breite rotierende Bürstenwalzen, flexiblem Vorwärts-/Rückwärtslauf und eine stufenlose Drehzahlregulierung. Der Bürstenwechsel erfolgt auf Knopfdruck. Eine spezielle Seitenbürste ist perfekt für randnahe Arbeiten geeignet. Im Zusatzhandgriff ist eine Gartenschlauchführung integriert. In der Lieferung inklusive ist eine Bürste MEDIUM zur Steinreinigung. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Multifunktion: Reinigung von Stein, Holz, Kunstrasen sowie Ecken
- Nur ein Arbeitsschritt dank integriertem Gartenschlauchanschluss
- Werkzeugloser Bürstenwechsel auf Knopfdruck
- Spezielle Seitenbürste für randnahe Arbeiten bis an die Kante
- Extra breite rotierende Bürstenwalzen für schnelle Ergebnisse
- Max. Ergebnisse durch Vorwärts-/Rückwärtslauf der Bürste
- Höhenverstellbares Aluminiumrohr für rückschonendes Arbeiten
- Stufenlose Drehzahlregulierung sorgt für ein Plus an Flexibilität
- Umlaufende Schutzhaube für perfekten Spritzschutz
- Zusatzhandgriff mit integrierter Gartenschlauchführung
- Bürste MEDIUM zur Steinreinigung im Lieferumfang enthalten
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)




Technische Daten

- Volt 18 V
- Drehzahl 800 - 1400 min⁻¹
- Bürstendurchmesser 115 mm
- Arbeitsbreite (Bürste MEDIUM) 215 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 3.8
- Bruttogewicht (kg) 5.3
- Maße Einzelverpackung 1150 x 250 x 215 mm
- Stück pro Exportkarton 2 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 10 kg
- Maße Exportkarton 1170 x 270 x 320 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 572 | 1144 | 1304



Als Sonderzubehör erhältlich



Bürste MEDIUM (Stein)
Oberflächenbürsten-Zubehör
Art.-Nr.: 3424120
EAN-Code: 4006825646245
Einhell Accessory



Bürste SOFT (Holz, Kunstrasen)
Oberflächenbürsten-Zubehör
Art.-Nr.: 3424121
EAN-Code: 4006825646252
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory