

NIGHT VIEW

Stirnlampe mit weißem und rotem Licht

Mit der NIGHT VIEW Stirnlampe können Sie zwischen weißem und rotem Licht wählen. Das rote Licht bietet sich für den Nachtbetrieb an, da das Auge sich nur wenig anstrengen muss und die Einstellung auf das Sehen in der Dunkelheit nicht gestört wird.

Rotlicht kennt man am besten aus dem Militär beim Kartenlesen im Nachtmanöver, aber es wird auch für zivile Zwecke nachts eingesetzt. Z. B. an Schiffen und Offshore-Anlagen. Auf Schiffen ist das rote Licht nachts auf der Kommandobrücke besonders wertvoll, denn es erlaubt, dass man am Steuerpult arbeitet und gleichzeitig die Nachtsicht bewahrt. Die NIGHT VIEW kann auch auf Bohrsinseln, wo die Bohrarbeiter lange Stunden in der Dunkelheit mit Spezialwerkzeug arbeiten, sehr hilfreich sein. Stirnlampen mit Rotlicht eignen sich auch besonders gut für Wachleute, die nachts in dunklen Umgebungen arbeiten.

Dank modernster COB-LED-Technologie und der optimierten Lichtstreuung bietet NIGHT VIEW eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes. Sie vermeiden Kopfdrehungen, die mit dem begrenzten Lichtkegel anderer Stirnleuchten zur Ausleuchtung Ihres Arbeitsbereichs nötig wären.

NIGHT VIEW ist mit der absolut modernsten Akku-Technologie für extrem lange Lichtdauer versehen und setzt ganz neue Maßstäbe für Profi-Arbeitsbeleuchtung. Im Sensormodus lässt sich NIGHT VIEW nur mit einer Handbewegung vor der Lampe leicht ein-/ausschalten - sogar mit dicken Handschuhen.



Die Nachtsicht bewahren



BELEUCHTETE FLÄCHE




STANDARD
STIRNLAMPE



NIGHT VIEW
HEADLAMP

TECHNISCHE ANGABEN

COB LED mit extrem hohem CRI-Wert
 250/500 lux@0,5 m Stufe 1/Stufe 2
 80/160 Lumen Stufe 1/Stufe 2
 6500 K / rot: 632 nm
 5 Std./2,5 Std. Betriebsdauer Stufe 1/Stufe 2
 4 Std. Ladedauer
 3.8V 1600 mAh li-poly
 IK07
 IP 65
 105x52x43 mm
 130 g



NIGHT VIEW

Art. Nr. 03.5438

EU-GESCHMACKSMUSTERSCHUTZ NR. 2635946