



# — PRODUKTDATENBLATT

Powerbank Flex7



# Powerbank Flex7

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Flexibel, nachhaltig, leistungsstark – das zeichnet unsere Powerbanks der Flex-Serie aus. Sie bieten sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Gehäuse: Powerbank zum Aufladen externer Geräte, Ladegerät für die jeweils eingelegten Akkus mit Ladestandanzeigen, sichere Akku-Aufbewahrung, zwei separate Anzeigen zur Kapazitätsprüfung, doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, schneller Akku-Austausch. Die Powerbank Flex7 nimmt zwei Akkus vom Typ 18650 (im Lieferumfang enthalten) auf und kommt damit auf eine Kapazität von 6800 mAh.

- Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte
- Grünes Konzept: Weniger Elektroschrott, da die Akkus am Ende ihrer Lebenszeit entnommen und getrennt recycelt werden; die Powerbank kann mit neuen Akkus weiter betrieben werden
- Geeignet für Outdoor-Aktivitäten durch Wasser- und Staubschutz IP65 / spezielle USB-Ports
- Ladegerät für passende Akkus mit bis zu 30% kürzerer Ladezeit (im Vergleich zum Laden in z.B. einer P7R)
- Verwendung der Akkus in dafür geeigneten Produkten direkt möglich, dadurch kein Kapazitäts- und Zeitverlust

### GEEIGNET FÜR

F1R, H8R, MH10, MH11, ML6, ML6 Warm Light, MT10, NEO10R, P7R, PL6, iA6R, iH11R, iH8R

### TECHNISCHE DATEN

Länge [mm]	109
Breite [mm]	47
Höhe [mm]	27
Gewicht [g]	164
Gewicht ohne Batterien [g]	116
Material	PC

### ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	2
Batterietyp	Li-ion
Batterietechnologie	18650 3.6V
Batteriespannung [V]	3.6
Batteriekapazität [mAh]	6800
Batterieenergie <sup>2</sup> [Wh]	24.68
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit <sup>5</sup> [min]	240
Ladetechnik	Intern
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning

### VERPACKUNGSMITTEL

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, USB Kabel
Art.-Nr.	502125
Zolltarifnummer	85076000
Preis, UVP (€)	54.90

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	8.4 x 14.3 x 3.3
Bruttogewicht [g]	244
GTIN-13	4058205019224

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	48
Dimensionen B x T x H [cm]	31.5 x 23.5 x 39
Bruttogewicht [kg]	12.232
GTIN-13	4058205019248

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.