



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Rasenmäher

GE-CM 18/33 Li-Solo

Art.-Nr.: 3413266

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647686

Der Einhell Akku-Rasenmäher GE-CM 18/33 Li-Solo ist Mitglied der Power X-Change Familie und wird empfohlen für 200 m² Rasenfläche. Der Highwheeler wird von einem Einhell Brushless Motor, einem bürstenlosen Elektromotor, angetrieben und verfügt über eine 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung, einen 3-fach höhenverstellbaren Führungsholm und einen Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. Der Mäher ist mit einem hochwertigen, schlagzähen Kunststoffgehäuse und mit einem klappbarem Führungsholm ausgerüstet. Mit dem integrierten Tragegriff lässt sich der Mäher einfach transportieren. Der Mäher wird mit einem 18 Volt-Akku der Systemreihe betrieben. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- Klappbarer Führungsholm zur platzsparenden Aufbewahrung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Rasenschonende Räder mit großflächiger Lauffläche
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Empfohlen für Rasenflächen bis 200 m² (batterieabhängig)
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Schnittbreite | 33 cm |
| - Schnitthöhenverstellung | 5 Stufen 25-65 mm Zentral |
| - Fangbehältervolumen | 30 L |
| - Raddurchmesser vorne | 150 mm |
| - Raddurchmesser hinten | 180 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 10.1 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 12.19 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 680 x 400 x 350 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12.19 kg |
| - Maße Exportkarton | 680 x 400 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 268 582 679 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzmesser GE-CM 33 Li+36/34
Rasenmäher-Zubehör
Art.-Nr.: 3405452
EAN-Code: 4006825610611
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Flächenleistung (in m²)

with 1.5 Ah PXC	50	
with 2 Ah PXC	100	
with 2.6 Ah PXC+	150	
with 3 Ah PXC	180	
with 4 Ah PXC	200	
with 5.2 Ah PXC	300	
with 5.2 Ah PXC+	300	