

Raumklimastation RoomLogg PRO

Artikelnummer: DNT000004



Raumklima stets unter Kontrolle

Überwachen Sie das Wohnraumklima und beugen Sie Schimmelbildung und Unwohlsein vor. Die hochwertige Raumklimastation punktet mit 5 Thermo-/Hygrosensoren, brillantem Display mit Verlaufsanzeige, stromausfallsicherem Messwertespeicher und komfortabler PC-Auswertesoftware. Sie können das Gerät auf bis zu 8 Funk-Thermo-/Hygrosensoren erweitern.

- Hochwertige Raumklimastation mit leistungsfähiger PC-Software
- Verlaufsanzeige der letzten 12 bis 72 h von Temperatur, Luftfeuchte, Taupunkt und Wärme-/Hitzeindex
- Lieferung inkl. 5x Thermo-/Hygrosensoren
- Erweiterbar auf max. 8 Sensoren (optional erhältlich (DNT000005))
- Anzeige: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt und Hitze-Index
- Datenlogger mit programmierbarem Zeitintervall
- Zeichnet Min./Max.-Werte von Temperatur, Luftfeuchte, Taupunkt und Hitze-Index auf
- Einstellbare Alarmwerte für Temperatur und Luftfeuchte pro angelerntem Thermo-/Hygrosensor
- Eingebaute DCF-Funkuhr mit Uhrzeit- und Kalenderanzeige
- USB-Anschluss für Übertragung der Messwerte zum PC
- Inkl. Software für Messdaten-Auswertung am PC (ab Windows XP)
- Speichert Klimadaten auf microSD-Speicherkarte (Datenlogger)
- Funkreichweite (868 MHz): bis 100 m (Freifeld)
- Anschlüsse: microUSB, microSD-Slot, Netzteilanschluss
- Systemvoraussetzung für PC-Software: ab Windows XP



Lieferung inkl. 5 Sensoren

Technische Daten

Kategorie:	Funk-Raumklimastation
Frequenz:	868 MHz
Reichweite:	Bis zu 100 m (Freifeld)
Uhrzeit:	Ja, DCF77
Messung von:	Temperatur, Luftfeuchtigkeit
Auflösung:	Temperatur: 0,1 °C, Luftfeuchtigkeit: 1 %
Messbereiche:	Temperatur: -40 bis +60 °C, Luftfeuchtigkeit: 10–99 %
Genauigkeit:	Temperatur: ± 1 °C, Luftfeuchtigkeit: ± 5 %
Anzahl Außensensoren, max.:	8 (optional erhältlich – Artikelnummer: DNT000005)
Displaygröße (B x H):	95 x 55 mm/Displaydiagonale: 11 cm (4,3") / TFT-Display
Messintervall:	Alle 60 s
Schutzklasse Raumsensor:	IPX3
Kompatible Betriebssysteme:	Ab Windows XP
Versorgungsspannung Station:	Station: Netzteil, 5 VDC/0,55 A, Sensor: 2x Mignon/AA/LR6-Batterie pro Sensor
Abmessungen Station (B x H x T):	Station: 115 x 82 x 40 mm, Sensor: 40 x 120 x 18 mm

Logistische Daten

Artikelnummer:	DNT000004
EAN-Code:	4260631250045
Kurzbezeichnung:	RoomLogg PRO
Verpackungseinheit:	30 Stk
Verpackungsmaße (B x H x T):	206 x 55 x 132 mm
Gesamtgewicht inkl. Verpackung:	530 g

Lieferumfang

Funk-Raumklimastation RoomLogg PRO
Thermo-/Hygrosensoren (5 Stück)
Netzteil
Micro-USB-Kabel
PC-Software
Montagematerial für Zusatzsensoren
Bedienungsanleitung

2. Ausgabe Deutsch 03/2021 – Dokumentation © 2019 dnt Innovation GmbH, Germany – DNT000004-03/2021, Version 2.01, dtp
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Datenblatt auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Datenblatt noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Datenblatt werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.