

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Starterkit, KNX-Starterset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX Mini. 56 Doppelstockklemmen für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, Querschnitt: 0,14 mm² bis 1,5 mm², 4 Abschlussdeckel, 12 Steckbrücken, Markierung und Zubehör, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1180883
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2251
GTIN	4063151216856
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	883,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	883,4 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>

Set besteht aus

PTTBS 1,5/S-KNX - Doppelstockklemme

3214663

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214663>



Doppelstockklemme, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, paarweise (25 Paare = 50 Stück) verpackt, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: weiß

D-PTTBS 1,5/S-KNX - Abschlussdeckel

3214664

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3214664>

Abschlussdeckel, Tiefe: 40,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 78,6 mm, Farbe: weiß



CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>



FBS 20-3,5 - Steckbrücke

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213069>

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Farbe: rot



FBS 5-3,5 - Steckbrücke

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3213043>

Steckbrücke, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot



CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit




1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>

ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Zackband

0801405

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0801405>



Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1 ... 10, 11 ... 20 usw. bis 91 ... 100, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm

B-STIFT - Bezeichnungsstift

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051993>



Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit




1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>

PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Funktionsverteilerblock

1187192

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1187192>



Funktionsverteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelcodierung, Anordnung: Inline, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Funktionsverteilerblock

1187193

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1187193>



Funktionsverteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelcodierung, Anordnung: Paarweise, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 24, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Durchgangsklemme
------------	------------------

Maße

Breite	260 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	63 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit

1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>



EAC

Zulassungs-ID: EACKZ 08593

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starterkit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1180883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de