



Einhell

ACCESSORY



Akku

PXC-Twinpack 4,0 Ah

Art.-Nr.: 4511489

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825638578

Der Einhell Akku PXC-Twinpack 4,0 Ah mit zwei universell verwendbaren 18 Volt-Akkus gehört zur innovativen Power X-Change-Familie und bietet doppelte Leistung mit hochwertigen Li-Ion-Zellen! Die Li-Ionen-Zellen widerstehen der batterieüblichen Selbstentladung, die Akkulebensdauer wird durch situativ angepasste Ladezyklen verlängert. Maximale Sicherheit gewährt das proaktive Batteriemangement von Einhell, zudem werden alle Parameter des Akkus stets durch die modernsten Bauteile überwacht. Das Drei-Stufen-LED-System bietet die stetige Möglichkeit zur Ladestandskontrolle. Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit sind durch das gummierte Gehäuse gewährleistet. Durch die angepassten Griffmulden lassen sich die Akkus einfach handhaben.

Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte
- Mehr Einsatzmöglichkeiten durch zwei 4,0 Ah Power X-Change Akkus
- Maximale Sicherheit dank Einhells proaktivem Batteriemangement
- Verlängerte Akkulebensdauer dank situativ angepasster Ladezyklen
- Keine Selbstentladung dank hochwertiger Li-Ionen Zellen
- Ständige Überwachung aller Parameter durch modernste Bauteile
- Stetig mögliche Ladestandskontrolle durch 3-Stufen-LED System
- Hoher Stoßschutz und gute Griffigkeit durch gummiertes Gehäuse
- Ergonomische Handhabung durch angepasste Griffmulden



Technische Daten

- | | |
|------------------|----------|
| - Gleichspannung | 18 V |
| - Akku-Kapazität | 4000 mAh |
| - Akku-Chemie | Li-Ion |
| - Anzahl Akkus | 2 STK |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.32 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.47 |
| - Maße Einzelverpackung | 250 x 113 x 269 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.7 kg |
| - Maße Exportkarton | 600 x 600 x 330 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1744 3768 4576 |

