




EAN:	4013288163639	Abmessung:	300x210x95 mm
Teilenr:	05105631001	Gewicht:	1180 g
Artikel-Nr:	Kraftform Big Pack 100 VDE	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

14-teiliges Schraubendreher-set mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gem. IEC 60900. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen. Inklusive Phasenprüfer und 2 Racks zur Aufbewahrung. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Inklusive Spannungsprüfer und 2 Racks zur Aufbewahrung.



Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.



Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.

Lasertip



Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

Verringerte Anpresskraft



Wera Lasertip verringert die benötigte Anpresskraft und erhöht die Kraftübertragung. Das Schrauben wird sicherer und komfortabler.

PlusMinus Werkzeuge



Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

An die Hand angepasst




Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

Take it easy Werkzeugfinder



Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

165 i PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm



05006162001	1x	PZ 1 x 80 mm
05006164001	1x	PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz), # 1 x 80 mm



05006190001	1x	# 1 x 80 mm
05006191001	1x	# 2 x 100 mm

167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 10 x 80 mm



05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
05006174001	1x	TX 20 x 80 mm

160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0,6 x 3,5 x 100 mm



05006440001	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
-------------	----	--------------------

160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm



05006100001 ¹⁾	1x	0,4 x 2,5 x 80 mm
05006115001	1x	0,8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5,5 x 125 mm

1) kein Lasertip

247 Einpoliger Phasenprüfer, 0,5 x 3 x 70 mm



05005655001 ¹⁾	1x	0,5 x 3 x 70 mm
---------------------------	----	-----------------

1) Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Rack für Kraftform Schraubendreher, 190 x 50 mm

05134001001	2x	190 x 50 mm
-------------	----	-------------



Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Weblink

https://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_plus_serie_100_vde_kraftform_big_pack_100_vde.html

Wera - Kraftform Big Pack 100 VDE
05105631001 - 4013288163639

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de