

Inhalator IN 600

Art. No. 54542 | EAN 40 15588 54542 9

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Wiederaufladbarer Akku und Micro USB: Ideal für unterwegs

ZUBEHÖRTEILE

Zerstäuberflasche, Luftschlauch, Erwachsenenmaske, Kindermaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, 5 Ersatzfilter inkl. Aufbewahrungsbeutel



Funktion | Anwendung

- Hoher Wirkungsgrad durch innovative Mikrokompressortechnik
- Für die gezielte Behandlung der oberen und unteren Atemwege (z.B. Asthma oder Erkältungen)
- Wiederaufladbarer Akku und Micro USB: Ideal für unterwegs
- 4-LED-Akkuladeanzeige
- Umfangreiches Zubehör
- Besonders effektiv durch hohen lungengängigen Aerosolanteil
- Inhalation mit Maske oder Mundstück – problemlos auch für Kinder
- Geräuscharme Vernebelung
- Kompakt, leicht und einfach zu bedienen
- Automatische Abschaltung bei leerem Wirkstofftank
- Inklusive Aufbewahrungsbeutel

- Zertifiziertes Medizinprodukt*

* Zertifiziert nach MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Technische Daten

- Größe: ca. 10,8 × 7,2 × 4,4 cm
- Gewicht: ca. 0,22 kg
- Spannungsversorgung:
Input: 100-240V / 50~60Hz
Output: DC5V/2A
- Leistung: 10 Watt
- Maximaler Druck: ca. 1,1 bar
- Partikelgröße: ca. 2,9 µm
- Vernebelung: 0,25 ml/min.
- Füllvolumen: max. 6 ml
- Ladekabel: Micro USB
- Kabellänge: 150 cm
- Ladezeit: ca. 4 Stunden
- Schlauchlänge: 1,8 m

Packungsinhalt

- Inhalator
- Umfangreiches Zubehör:
Zerstäuberflasche, Luftschlauch 180 cm, Erwachsenenmaske, Kindermaske, abgewinkeltes Mundstück, Nasenstück, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel
- Gebrauchsanweisung

Logistische Daten

Verkaufsverpackung

1 Stück | 18 × 5 × 15 cm | 0,55 kg

VPE

4 Stück | tbd | tbd