



Unterlegscheibe für NOT-HALT, gelb, ohne Aufschrift, Aussendurchmesser 75 mm, Innendurchmesser 22,5 mm, Stärke 2 mm

Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	NOT-HALT-Unterlegscheibe
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Allgemeine technische Daten	
Schockfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
Schwingfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	Kategorie 1, Klasse B
RoHS-Richtlinie (Datum)	10/01/2014
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	70 ... -25 °C
• während Lagerung und Transport	80 ... -40 °C
Zubehör	
Material des Zubehörs	Kunststoff
Befestigungsart des Schilds	ohne
Kennzeichnung des Unterlegschilds	ohne
Form des Unterlegschilds	rund
Farbe des Unterlegschilds	gelb (Schild); schwarz (Schrift)
Produktfunktion Unterlegschild beleuchtet	Nein
Approbationen/ Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
spezielle Prüfbescheinigungen	Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis
	
	
Marine / Schiffbau	Sonstige



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BB31-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0BB31-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0BB31-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BB31-0AA0&lang=de



letzte Änderung:

29.03.2022