



Bezeichnungsschild für Potentiometer, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: 0...10, Außendurchmesser 40 mm

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produkt-Markenname                                       | SIRIUS ACT                       |
| Produkt-Bezeichnung                                      | Bezeichnungsschild               |
| Ausführung des Produkts                                  | für Potentiometer                |
| Produkttyp-Bezeichnung                                   | 3SU1                             |
| Allgemeine technische Daten                              |                                  |
| Schutzart IP                                             | IP66, IP67, IP69(IP69K)          |
| Schockfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373  | Kategorie 1, Klasse B            |
| Schwingfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B            |
| RoHS-Richtlinie (Datum)                                  | 10/01/2014                       |
| Umgebungsbedingungen                                     |                                  |
| Umgebungstemperatur                                      |                                  |
| • während Betrieb                                        | 70 ... -25 °C                    |
| • während Lagerung und Transport                         | 80 ... -40 °C                    |
| Zubehör                                                  |                                  |
| Material des Zubehörs                                    | Kunststoff                       |
| Befestigungsart des Schilds                              | ohne                             |
| Kennzeichnung des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte | SYMBOL: 0 ... 10 (für Poti)      |
| Form des Bezeichnungsschildes für Befehlsgeräte          | rund                             |
| Farbe des Bezeichnungsschildes                           | schwarz (Schild); weiß (Schrift) |
| aufgedruckte ISO-Symbole                                 | SYMBOL: 0 ... 10 (für Poti)      |
| Approbationen/ Zertifikate                               |                                  |
| allgemeine Produktzulassung                              | Konformitätserklärung            |



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---------------------|--------------------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0BG16-0SA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0BG16-0SA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0BG16-0SA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BG16-0SA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0BG16-0SA0&lang=de)



letzte Änderung:

29.03.2022 