




Kabelrangierteiler SK1, IP55 H=650, B=800, T=250 geschraubte Frontplatte ohne Laengsholme

| Ausführung                                        |  |                       |                     |
|---------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Produkt-Markennamen                               |  | ALPHA 630             |                     |
| Produkt-Bezeichnung                               |  | Rangierverteiler      |                     |
| Ausführung des Produkts                           |  | Aufputz               |                     |
| Ausführung des Deckels                            |  | geschlossen           |                     |
| Oberflächenbearbeitung                            |  | pulverbeschichtet     |                     |
| Schutzart und Schutzklasse                        |  |                       |                     |
| Schutzart IP                                      |  | IP55                  |                     |
| Betriebsmittelschutzklasse                        |  | Schutzklasse 1        |                     |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch        |  | Nein                  |                     |
| Erscheinungsbild                                  |  |                       |                     |
| RAL-Farbnunmer                                    |  | 7035                  |                     |
| Produktbestandteil                                |  |                       |                     |
| • Kabeleinführung                                 |  | Nein                  |                     |
| • Montageplatte                                   |  | Nein                  |                     |
| Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung |  | Nein                  |                     |
| Mechanischer Aufbau                               |  |                       |                     |
| Höhe                                              |  | 650 mm                |                     |
| Breite                                            |  | 800 mm                |                     |
| Tiefe                                             |  | 250 mm                |                     |
| Einbautiefe                                       |  | 250 mm                |                     |
| Material / des Gehäuses                           |  | Stahl                 |                     |
| allgemeine Produktzulassung                       |  | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|                                                   |  |                       | Sonstige            |

[Bestätigungen](#)



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1383-2KK33>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1383-2KK33>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1383-2KK33](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1383-2KK33)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



