



Funksensoren batterie- und leitungslos

Funktaster FT55EH

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

FoH-Funktaster für Einzel-Montage 80x80x15 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen RIUE55, eine Doppelwippe, ein Befestigungsrahmen, eine Halteplatte, das Funkmodul und eine Klebefolie.

Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

**Bei dem Ankleben** zuerst das Set *Halteplatte mit Rahmen und Befestigungsrahmen* – mit den Rastungen oben und unten – ankleben. Danach das Set *Funkmodul* – Kennzeichnung O immer oben – mit *Doppelwippe* einrasten.

**Vor dem Anschrauben** den Rahmen mit Befestigungsrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte – mit den Rastungen oben und unten – anschrauben, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Set *Funkmodul* – Kennzeichnung O immer oben – mit *Doppelwippe* einrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25mm als auch auf 55 mm-Schaltdosen.

dosen.

### Philips Hue Setup

1. Hue App herunterladen (iOS oder Android)
2. Wählen Sie zuerst **Zubehör hinzufügen**, dann **Friends of Hue Schalter** und zuletzt **Eltako** aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen der App, um den Schalter einzurichten.

Info: Stellen Sie für die beste Nutzererfahrung sicher, dass die Hue Lampe jederzeit mit Strom versorgt wird. Die Hue Lampe kann nur über das Hue System bedient werden, wenn Strom an der Lampe anliegt.

**Die Produkte sind nur für die Innenraum-Montage geeignet.**

Battery-free  
by EnOcean

### Zigbee-Funk

Frequenz 2,4 GHz

**Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FT55EH der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.**

**Der vollständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [eltako.com](http://eltako.com)**

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

### Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und Technische Auskünfte:**

+49 711 943500-02

✉ [Technik-Beratung@eltako.de](mailto:Technik-Beratung@eltako.de)

[eltako.com](http://eltako.com)