



Schildträger, 22mm, flach, Rahmen unten abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 27 mm x 27 mm, zum Schnappen

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Produkt-Markename       | SIRIUS ACT                        |
| Produkt-Bezeichnung     | Schildträger                      |
| Ausführung des Produkts | für Bezeichnungsschild 27 x 27 mm |
| Produkttyp-Bezeichnung  | 3SU1                              |

**Allgemeine technische Daten**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Schutzart IP   | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Schutzart NEMA   | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12  |
| Schockfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373  | Kategorie 1, Klasse B   |
| Schwingfestigkeit für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B   |
| RoHS-Richtlinie (Datum)                                  | 10/01/2014              |

**Umgebungsbedingungen**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Umgebungstemperatur   |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> <li>während Lagerung und Transport</li> </ul> | 70 ... -25 °C<br>80 ... -40 °C |

**Einbau/ Befestigung/ Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 59,8 mm |
| Breite | 29,8 mm |

**Zubehör**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Material des Zubehörs       | Kunststoff       |
| Form des Schildträgers      | unten abgerundet |
| Farbe des Schildträgers     | schwarz          |
| Befestigungsart des Schilds | schnappen        |

**Approbationen/ Zertifikate**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|-----------------------|



[Bestätigungen](#)



EG-Konf.

[UK-Konformitätserklärung](#)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Prüfbescheinigungen | Marine / Schiffbau |
|---------------------|--------------------|

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugnis](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AT10-0AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AT10-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AT10-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AT10-0AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AT10-0AA0&lang=de)



letzte Änderung:

29.03.2022