


Geräteschutzschalter elektronisch, 8A, DC 24V 1 Hilfschalter



### Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Geräteschutzschalter elektronisch
Ausführung des Produkts	Aufbau wie eine Klemme

### Allgemeine technische Daten

Polzahl	1
Ausführung der Pole	1P
Überspannungskategorie	III

### Spannung

Spannungsart / der Betriebsspannung	DC
-------------------------------------	----

### Versorgungsspannung

Versorgungsspannung	
• bei DC / Bemessungswert	24 V
Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / maximal	30 V

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

### Strom

Betriebsstrom	
• bei 35 °C / Bemessungswert	8 A
• bei 40 °C / Bemessungswert	8 A
Eignung zum Einsatz	Maschinenbau / Industrie

### Produktdetails

Produktbestandteil / mitschaltender Neutralleiter	Nein
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja

Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen	Nein
--	------

### Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig	
• minimal	0,2 mm <sup>2</sup>
• maximal	4 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig	
• minimal	0,2 mm <sup>2</sup>
• maximal	2,5 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung	
• minimal	0,2 mm <sup>2</sup>
• maximal	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer	

Leiterquerschnitt	
• minimal	24
• maximal	12
Position / des Netzanschlusskabels	beliebig
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	105,8 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	55,6 mm
Einbautiefe	55,6 mm
Befestigungsart	Hutschiene TS 35
Einbaulage	beliebig
Nettogewicht	41 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Einfluss der Umgebungstemperatur	max. 95% Feuchte
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	60 °C
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>



#### Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SK9108-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SK9108-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SK9108-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SK9108-1)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



5SK91..-1



