

Geräteschutzschalter elektronisch, 1A, DC 24V 1 Hilfschalter



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Geräteschutzschalter elektronisch
Ausführung des Produkts	Aufbau wie eine Klemme
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Ausführung der Pole	1P
Überspannungskategorie	III
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	DC
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung	
• bei DC / Bemessungswert	24 V
Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / maximal	30 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Strom	
Betriebsstrom	
• bei 35 °C / Bemessungswert	1 A
• bei 40 °C / Bemessungswert	1 A
Eignung zum Einsatz	Maschinenbau / Industrie
Produktdetails	
Produktbestandteil / mitschaltender Neutralleiter	Nein
Produktausstattung / Berührungsschutz	Ja
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen	Nein
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrätig	
• minimal	0,2 mm ²
• maximal	4 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
• minimal	0,2 mm ²
• maximal	2,5 mm ²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig / mit Aderendbearbeitung	
• minimal	0,2 mm ²
• maximal	2,5 mm ²
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer	

Leiterquerschnitt	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	24 12
Position / des Netzanschlusskabels	beliebig
Mechanischer Aufbau	
Höhe	105,8 mm
Breite	6,2 mm
Tiefe	55,6 mm
Einbautiefe	55,6 mm
Befestigungsart	Hutschiene TS 35
Einbaulage	beliebig
Nettogewicht	41 g
Umgebungsbedingungen	
Einfluss der Umgebungstemperatur	max. 95% Feuchte
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	-25 °C 60 °C
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SK9101-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SK9101-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SK9101-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



5SK91..-1



