Produktdatenblatt

uvex 1 sport 6590 1-4

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SC SR
Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12, 14











EINSATZBEREICH

Die leichte Anwendung umfasst alle Bereiche, in denen insbesondere Indoor gearbeitet wird und die keine hohen Anforderungen an die physikalischen Eigenschaften der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs stellen.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

AUSSTATTUNG	
Obermaterial	• Atmungsaktives Textil Obermaterial (**clima** zone) • Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	• Schnürsenkel
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett
Sonstiges	• Metallfrei
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittthemmung	• Metallfreie, textile Durchtrittthemmung
Überkappe	• Aus TPU zum Schutz des Obermaterials (**SC**)
ZERTIFIKATE	
uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt • Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
CO2-FUßABDRUCK & PRODUKTINFORMATIONEN	
Produktinformationen	• Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen • Detaillierte Informationen zu Materialzusammensetzung und Rezyklatanteilen finden Sie im uvex Katalog
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE	
Klimakomfortfußbett	• 9579 7-0
Schnürsenkel	• Schwarz 8446020

Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up • low: 95284 • medium: 95285 • high: 95286	SECOSOL® COMPLETE+ • low: 94790 • medium: 94791 • high: 94792